

EBI 11 Mini-Temperaturdatenlogger

zur Messung der Temperatur in Flaschen, Konserven, Gläsern

BLUE LINE

Der Miniatur - Datenlogger der EBI 11 Serie bietet ein Maximum an Platzersparnis und ermöglicht die Durchführung der Messung innerhalb des jeweiligen zu überprüfenden Messobjekts.

- Platzsparendes Edelstahlgehäuse
- M5 Gewinde
- Temperaturfühler 3 mm, starr
- Hohe Temperaturgenauigkeit von bis zu $\pm 0,1$ °C
- Robustes Design

Technische Spezifikationen:

Betriebstemperatur und Messbereich	-30 °C ... +140 °C
Genauigkeit	$\pm 0,2$ °C (-30 °C ... 0 °C) $\pm 0,1$ °C (0 °C ... +140 °C)
Auflösung	0,01 °C
Speicherkapazität	15.000 Messwerte
Sensor	Pt 1.000, Klasse A
Messintervall	1 s ... 24 Std.
Lagertemperatur	-20 °C ... +70 °C
Messmodi	<ul style="list-style-type: none">• Endlosmessung• Messung ab Startzeitpunkt• Software messen bis Speicher voll ist• Start- / Stoppmessung
Batterie	Lithium, 2x BR1225A, 3V durch Benutzer auswechselbar
Abmessungen	(Ø x H) 16,5 mm x 24 mm
Gewicht	Ca. 45 g
Gehäusematerial	316 TI Edelstahl
Schutzart	IP 68
Werkskalibrierzertifikat	0 °C, +60 °C und +134 °C

EBI 11-T210



Normen und Richtlinien:

- FCM EN 1935/2004 Lebensmittel-Tauglichkeit
- 2014/30/EU elektromagnetische Verträglichkeit

Typ	Bezeichnung	Artikel-Nr.
EBI 11-T210	L = 20 mm	1340-6260