



## Schraubverbindungen

- M5 bis G 2 1/2"
- Messing vernickelt, Edelstahl, Kunststoff, Aluminium

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

### Typ-Beschreibung

#### Gewindeverschraubungen

- Doppelnippel
- Lösbare Doppelnippel
- Reduzierungen
- Reduziermuffe
- Verlängerungsrippel
- Verlängerungen
- Muffen
- Winkelstücke
- Blindstopfen
- Schlauchtüllen
- Verschlussmuttern
- T-Stücke
- Kreuzstücke

#### Schraubverbindungen

- Einschraubverschraubungen
- Schottverschraubungen
- Manometer-Verschraubungen
- Winkelverschraubungen
- T-Stücke mit Schlauchverschraubungen
- T-Verschraubungen
- Überwurfmuttern
- Schlauchverbindungen
- Ringstücke
- Dichtringe
- Verteilerleisten
- Kreuzverteilerblöcke
- Durchgangsleisten

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeine technische Daten</b>	<b>4</b>
<b>2. Abmessungen</b>	<b>4</b>
<b>3. Bestellinformationen</b>	<b>4</b>
3.1. Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert .....	4
3.2. Bürkert Produktfilter .....	4
3.3. Bestelltabelle Gewindeverschraubungen .....	5
Übersicht Gewindeverschraubungen .....	5
Doppelnippel zylindrisch UNI-ISO 228/1, ohne O-Ring, Messing, vernickelt.....	5
Doppelnippel zylindrisch UNI-ISO 228/1, ohne O-Ring, Edelstahl 1.4571 .....	5
Doppelnippel, konisch UNI-ISO 7/1 .....	6
Lösbare Doppelnippel UNI-ISO 7/1, Messing .....	6
Lösbare Doppelnippel UNI-ISO 7/1, Edelstahl 1.4571 .....	6
Reduzierung, zylindrisch UNI-ISO 228/1, Messing, vernickelt .....	7
Reduzierung, zylindrisch UNI-ISO 228/1, Edelstahl 1.4571 .....	7
Reduzierung, konisch UNI-ISO 228/1 - UNI-ISO 7/1 .....	7
Reduziermuffe UNI-ISO 228/1 .....	7
Verlängerungs-nippel, konisch UNI-ISO 228/1 - UNI-ISO 7/1 .....	8
Verlängerungs-nippel, zylindrisch UNI-ISO 228/1, ohne O-Ring .....	8
Verlängerungen UNI-ISO 228/1 .....	8
Muffen UNI-ISO 7/1 .....	8
Muffen UNI-ISO 228/1 .....	9
Winkelstücke mit Innengewinde UNI-ISO 228/1 .....	9
Winkelstücke mit Innen-/Außengewinde UNI-ISO 228/1 .....	9
Blindstopfen ohne O-Ring UNI-ISO 228/1, Edelstahl, 1.4571 .....	9
Blindstopfen mit O-Ring UNI-ISO 228/1, Messing, vernickelt .....	9
Schlauchtüllen mit O-Ring UNI-ISO 228/1 .....	10
Verschlussmuttern UNI-ISO 228/1 .....	10
T-Stücke mit Innengewinde UNI-ISO 228/1 .....	10
T-Stücke mit Innen-/Außengewinde UNI-ISO 228/1 .....	10
Kreuzstücke mit Innengewinde UNI-ISO 228/1 .....	11
3.4. Bestelltabelle Schraubverbindungen .....	11
Übersicht Schraubverbindungen .....	11
Gerade Einschraubverschraubungen .....	11
Gerade Einschraubverschraubungen mit O-Ring .....	12
Schottverschraubungen, Messing, vernickelt .....	12
Schottverschraubungen, Kunststoff .....	12
Manometer-Verschraubungen .....	12
Winkelverschraubungen, konisch UNI-ISO 7/1 Kunststoff .....	13
Winkelverschraubungen, konisch UNI-ISO 7/1 Messing, vernickelt .....	13
Winkelverschraubungen .....	13
T-Stücke mit Schlauchverschraubung .....	13
T-Verschraubungen, konisch UNI-ISO 7/1 .....	14
Überwurfmuttern .....	14
Schlauchverbindungen mit Mutte .....	14
Hohlschrauben, einfach, mit 2 Dichtungen .....	14
Hohlschrauben, zweifach, mit 3 Dichtungen .....	14
Ringstücke für Hohlschraube, einfach .....	15
Ringstücke für Hohlschraube, doppelt .....	15
Dichtringe .....	15
Verteilerleiste, 3-fach .....	15
Verteilerleiste, 8-fach .....	16

Kreuzverteilerblock .....	16
Durchgangsleiste .....	16

## 1. Allgemeine technische Daten

### Produkteigenschaften

Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Bestellinformationen“ auf Seite 4.

### Leistungsdaten

#### Maximaler Nenndruck<sup>1.)</sup>

#### Messing, vernickelt

Gewindeverschraubungen	60 bar (außer lösbare Doppelnippel und Blindstopfen)
Lösbare Doppelnippel u. Blindstopfen	16 bar
Schrauerbindungen	18 bar

#### Edelstahl

Gewindeverschraubungen	40 bar (außer lösbare Doppelnippel)
Lösbare Doppelnippel	16 bar

#### Kunststoff

Schrauerbindungen	10 bar (außer Winkelverschraubungen, Dichtringe und Kreuzverteilerblöcke)
Winkelverschraubungen, Dichtringe	18 bar
Kreuzverteilerblöcke	13 bar

#### Aluminium

Dichtringe	18 bar
Verteiler- und Durchgangsleisten	16 bar

1.) Druckangabe: Überdruck zum Atmosphärendruck

## 2. Abmessungen

Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Bestellinformationen“ auf Seite 4.

## 3. Bestellinformationen

### 3.1. Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert



#### Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

[Jetzt online einkaufen](#)

### 3.2. Bürkert Produktfilter



#### Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre Anwendung.


[Jetzt Produkte filtern](#)

### 3.3. Bestelltabelle Gewindeverschraubungen


#### Übersicht Gewindeverschraubungen

- Doppelnippel
- Lösbare Doppelnippel
- Reduzierungen
- Reduziermuffe
- Verlängerungsrippel
- Verlängerungen
- Muffen
- Winkelstücke
- Blindstopfen
- Schlauchtüllen
- Verschlussmuttern
- T-Stücke
- Kreuzstücke













#### Doppelnippel zylindrisch UNI-ISO 228/1, ohne O-Ring, Messing, vernickelt

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	F	F1	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
					[mm]	[Stück]	
	Messing, vernickelt	60	M5	M5	11,5	10	782000
			M5	G 1/8	14,5	10	782001
			G 1/8	G 1/8	17,0	10	780123
			G 1/8	G 1/4	19,0	10	780124
			G 1/8	G 3/8	20,0	10	780125
			G 1/4	G 1/4	21,0	10	780126
			G 1/4	G 3/8	22,0	10	780127
			G 1/4	G 1/2	24,0	10	780128
			G 3/8	G 3/8	24,0	10	780129
			G 3/8	G 1/2	24,0	10	780130
			G 1/2	G 1/2	26,5	10	780131
			G 1/2	G 3/4	27,0	10	782002
G 3/4	G 3/4	28,0	10	782003			










#### Doppelnippel zylindrisch UNI-ISO 228/1, ohne O-Ring, Edelstahl 1.4571

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	F	F1	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
					[mm]	[Stück]	
	Edelstahl 1.4571	40	M5	M5	15,0	1	787843
			G 1/8	G 1/8	18,0	1	787844
			G 1/4	G 1/4	23,0	1	787845
			G 3/8	G 3/8	23,0	1	787846
			G 1/2	G 1/2	30,0	1	787847
			G 3/4	G 3/4	33,0	1	787848
			G 1	G 1	50,0	1	787849
			G 1 1/4	G 1 1/4	58,0	1	787850
			G 1 1/2	G 1 1/2	61,0	1	787851
			G 2	G 2	61,0	1	787852










Doppelnippel, konisch UNI-ISO 7/1

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	F	F1	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
					[mm]	[Stück]	
	Messing, vernickelt	60	R 1/8	R 1/8	21,0	10	782006 
			R 1/8	R 1/4	24,0	10	782007 
			R 1/8	R 3/8	25,0	10	782008 
			R 1/4	R 1/4	27,0	10	782009 
			R 1/4	R 3/8	28,0	10	782010 
			R 1/4	R 1/2	32,0	10	782011 
			R 3/8	R 3/8	29,0	10	782012 
			R 3/8	R 1/2	32,5	10	782013 
			R 1/2	R 1/2	35,0	10	782014 
			R 1/2	R 3/4	37,5	10	782015 
R 3/4	R 3/4	40,5	10	782016 			








Lösbare Doppelnippel UNI-ISO 7/1, Messing

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	F	F1	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
					[mm]	[Stück]	
	Messing	16	R 1/8	R 1/8	27,0	10	782090 
			R 1/4	R 1/4	34,0	10	782091 
			R 3/8	R 3/8	36,0	10	782092 
			R 1/2	R 1/2	44,0	1	782093 
			R 3/4	R 3/4	52,0	1	782094 
			R 1	R 1	65,0	1	782095 
			R 1/8	R 1/4	30,0	10	782096 
			R 1/4	R 3/8	35,0	10	782097 







Lösbare Doppelnippel UNI-ISO 7/1, Edelstahl 1.4571

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	F	F1	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
					[mm]	[Stück]	
	Edelstahl 1.4571	16	R 1/8	R 1/8	27,0	1	787853 
			R 1/4	R 1/4	35,0	1	787854 
			R 3/8	R 3/8	36,0	1	787855 
			R 1/2	R 1/2	44,0	1	787856 
			R 3/4	R 3/4	75,0	1	787857 
			R 1	R 1	90,0	1	787858 
			R 1 1/2	R 1 1/2	110,0	1	787859 
R 2	R 2	120,0	1	787860 			








Reduzierung, zylindrisch UNI-ISO 228/1, Messing, vernickelt

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	F	F1	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]			[mm]		
	Messing, vernickelt	60	G 1/8	M5	10,5	10	781843 
			G 1/4	G 1/8	13,0	10	780136 
			G 3/8	G 1/8	14,0	10	780137 
			G 3/8	G 1/4	14,0	10	780138 
			G 1/2	G 1/4	15,5	10	780139 
			G 1/2	G 3/8	15,5	10	780140 






Reduzierung, zylindrisch UNI-ISO 228/1, Edelstahl 1.4571

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	F	F1	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]			[mm]		
	Edelstahl 1.4571	40	G 1/4	G 1/8	11,0	1	787861 
			G 3/8	G 1/4	14,0	1	787862 
			G 1/2	G 3/8	18,0	1	787863 
			G 3/4	G 1/2	24,0	1	787865 
			G 1	G 3/4	21,0	1	787866 


Reduzierung, konisch UNI-ISO 228/1 - UNI-ISO 7/1

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	F	F1	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]			[mm]		
	Messing, vernickelt	60	R 1/4	G 1/8	16,0	10	782017 
			R 3/8	G 1/8	17,0	10	782018 
			R 3/8	G 1/4	17,0	10	782019 
			R 1/2	G 1/4	20,0	10	782020 
			R 1/2	G 3/8	20,0	10	782021 
			R 3/4	G 1/2	23,0	10	782022 


Reduziermuffe UNI-ISO 228/1

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	F	F1	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]			[mm]		
	Messing, vernickelt	60	G 1/8	G 1/4	21,5	10	782038 
			G 1/4	G 3/8	25,5	10	782040 
			G 1/4	G 1/2	28,5	10	782041 
			G 3/8	G 1/2	29,5	10	782042 


Verlängerungsnippel, konisch UNI-ISO 228/1 - UNI-ISO 7/1

Abmessungen	Material	Maximaler Nennndruck [bar]	F	F1	L	Verpackungseinheit [Stück]	Artikel-Nr.
					[mm]		
	Messing, vernickelt	60	R 1/8	G 1/8	20,0	10	782023
			R 1/8	G 1/4	22,5	10	782024
			R 1/4	G 1/4	25,0	10	782025
			R 1/4	G 3/8	28,5	10	782026
			R 3/8	G 3/8	28,5	10	782027
			R 3/8	G 1/2	32,0	10	782028
			R 1/2	G 1/2	34,0	10	782029


Verlängerungsnippel, zylindrisch UNI-ISO 228/1, ohne O-Ring

Abmessungen	Material	Maximaler Nennndruck [bar]	F	F1	L	Verpackungseinheit [Stück]	Artikel-Nr.
					[mm]		
	Messing, vernickelt	60	M5	G 1/8	17,0	10	782030
			G 1/8	G 1/8	18,5	10	782031
			G 1/8	G 1/4	21,5	10	782032
			G 1/4	G 1/4	22,5	10	782033
			G 1/4	G 3/8	26,0	10	782034
			G 3/8	G 3/8	26,5	10	782035
			G 3/8	G 1/2	29,5	10	782036
			G 1/2	G 1/2	29,5	1	782037

Verlängerungen UNI-ISO 228/1


Abmessungen	Material	Maximaler Nennndruck [bar]	F	L	Verpackungseinheit [Stück]	Artikel-Nr.
				[mm]		
	Messing, vernickelt	60	G 1/8	22	10	782085
			G 1/8	42	10	782086
			G 1/8	51	10	782087
			G 1/4	35	10	782088
			G 1/4	51	10	782089

Muffen UNI-ISO 7/1


Abmessungen	Material	Maximaler Nennndruck [bar]	F	L	Verpackungseinheit [Stück]	Artikel-Nr.
				[mm]		
	Edelstahl 1.4408	40	Rp 1/8	18,0	1	787868
			Rp 1/4	26,0	1	787869
			Rp 3/8	26,0	1	787870
			Rp 1/2	30,0	1	787871
			Rp 3/4	35,0	1	787872
			Rp 1	40,0	1	787873
			Rp 1 1/4	48,0	1	787874
			Rp 1 1/2	48,0	1	787875
			Rp 2	56,0	1	787876




Muffen UNI-ISO 228/1

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	F	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]				
	Messing, vernickelt	60	M5	11,0	10	782004
			G 1/8	15,0	10	780132
			G 1/4	22,0	10	780133
			G 3/8	24,0	10	780134
			G 1/2	30,0	10	780135


Winkelstücke mit Innengewinde UNI-ISO 228/1

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	F Innengewinde	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]				
	Messing, vernickelt	60	G 1/8	20,5	10	782047
			G 1/4	26,0	10	782048
			G 3/8	30,0	10	782049
			G 1/2	36,0	1	782050


Winkelstücke mit Innen-/Außengewinde UNI-ISO 228/1

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	F	L	L1	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]					
	Messing, vernickelt	60	M5	11,0	11,5	10	788365
			G 1/8	16,5	20,5	10	782051
			G 1/4	24,5	26,0	10	782052
			G 3/8	26,0	30,0	10	782053
			G 1/2	30,0	36,0	1	782054


Blindstopfen ohne O-Ring UNI-ISO 228/1, Edelstahl, 1.4571

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	F	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]				
	Edelstahl, 1.4571	40	G 1/2	15,0	1	787816
			G 3/4	11,0	1	787817
			G 1/8	11,0	1	787877
			G 1/4	13,0	1	787878
			G 3/8	14,0	1	787879
			G 1	22,0	1	787880


Blindstopfen mit O-Ring UNI-ISO 228/1, Messing, vernickelt

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	F	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]				
	Messing, vernickelt	16	M5	6,5	10	782005
			M7	8,5	10	787054
			G 1/8	8,5	10	780141
			G 1/4	11,0	10	780142
			G 3/8	12,5	10	780143
			G 1/2	14,5	10	780144


Schlauchtüllen mit O-Ring UNI-ISO 228/1

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	F	Durchmesser	L	Verpackungseinheit [Stück]	Artikel-Nr.
				[mm]	[mm]		
	Messing, vernickelt	60	G 1/8	7	31,0	10	782070
			G 1/4	7	33,0	10	782071
			G 1/8	8	31,0	10	782072
			G 1/8	9	31,0	10	782073
			G 1/4	9	33,0	10	782074
			G 3/8	9	34,0	10	782075
			G 1/4	12	33,0	10	782076
			G 3/8	12	34,0	10	782077
			G 1/2	12	36,0	10	782078
			G 3/8	17	34,0	10	782079
G 1/2	17	36,0	10	782080			


Verschlussmuttern UNI-ISO 228/1


Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	F	L	Verpackungseinheit [Stück]	Artikel-Nr.
				[mm]		
	Messing, vernickelt	60	G 1/8	13,0	10	782043
			G 1/4	15,0	10	782044
			G 3/8	17,5	10	782045
			G 1/2	20,0	10	782046

T-Stücke mit Innengewinde UNI-ISO 228/1





Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	F	L	Verpackungseinheit [Stück]	Artikel-Nr.
	Messing, vernickelt	60	G 1/8	20,5	10	782055
			G 1/4	26,0	10	782056
			G 3/8	30,0	1	782057
			G 1/2	36,0	1	782058

T-Stücke mit Innen-/Außengewinde UNI-ISO 228/1

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	F	L	L1	Verpackungseinheit [Stück]	Artikel-Nr.
				[mm]	[mm]		
	Messing, vernickelt	60	G 1/8	16,5	20,5	10	782059
			G 1/4	24,5	26,0	10	782060
			G 3/8	26,0	30,0	1	782061
			G 1/2	30,0	36,0	1	782062

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	F	F1	L	L1	Verpackungseinheit [Stück]	Artikel-Nr.
					[mm]	[mm]		
	Messing, vernickelt	60	G 1/8	G 1/8	37,0	20,5	10	782063
			G 1/4	G 1/4	50,5	26,0	10	782064
			G 3/8	G 3/8	56,0	30,0	1	782065
			G 1/2	G 1/2	66,0	36,0	1	782066

Kreuzstücke mit Innengewinde UNI-ISO 228/1







Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	F	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]			[Stück]	
	Messing, vernickelt	60	G 1/8	20,5	10	782067 
			G 1/4	26,0	1	782068 
			G 3/8	28,0	1	782069 

3.4. Bestelltabelle Schraubverbindungen














Übersicht Schraubverbindungen

- Einschraubverschraubungen
- Schottverschraubungen
- Manometer-Verschraubungen
- Winkelverschraubungen
- T-Stücke mit Schlauchverschraubung
- T-Verschraubungen
- Überwurfmuttern
- Schlauchverbindungen
- Hohlschrauben
- Ringstücke
- Dichtringe
- Verteilerleisten
- Kreuzverteilerblöcke
- Durchgangsleisten






Gerade Einschraubverschraubungen

Material	Maximaler Nenndruck	F	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
	[bar]		[Stück]	
Kunststoff, PPS	10	G 1/4-28-1/8	1	787060 
		G 1/4-28-1/8	1	787061 
		G 1/4-28-1/8	1	787062 
		G 1/4-28-1/1	1	787063 
		G 1/4-28-1/1	1	787064 
		G 1/4-28-1/1	1	787065 




Gerade Einschraubverschraubungen mit O-Ring

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	F	Durchmesser	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
				[mm]			
	Messing, vernickelt	18	M5	4/2	23,0	10	780145 
			M5	6/4	23,0	10	780146 
			G 1/8	6/4	25,0	10	780147 
			G 1/4	6/4	27,0	10	780148 
			G 1/8	8/6	25,0	10	780149 
			G 1/4	8/6	27,0	10	780150 
			G 3/8	8/6	29,0	10	780151 
			G 1/4	10/8	29,0	10	780152 
			G 3/8	10/8	31,0	10	780153 
			G 1/2	10/8	33,0	10	780154 
			G 3/8	12/10	33,0	10	780155 
			G 1/2	12/10	35,0	1	780156 










Schottverschraubungen, Messing, vernickelt

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	Durchmesser	L (Ms)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
			[mm]	[mm]		
	Messing, vernickelt	18	6/4	47,0	10	780165 
			8/6	48,0	10	780165 
			10/8	49,0	10	780167 
			12/10	53,0	10	780168 





Schottverschraubungen, Kunststoff

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	Durchmesser	L (Ms)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
			[mm]	[mm]		
	Kunststoff	10	6/4	50	10	782197 
			8/6	51	10	782198 












Manometer-Verschraubungen

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	Durchmesser	F	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
			[mm]				
	Messing, vernickelt	18	6/4	G 1/8	26,5	10	780157 
			6/4	G 1/4	29,5	10	780158 
			8/6	G 1/8	26,5	10	780159 
			8/6	G 1/4	29,0	10	780160 
			8/6	G 3/8	33,0	10	780161 
			10/8	G 1/4	31,0	10	780162 
			10/8	G 3/8	35,0	10	780163 
			10/8	G 1/2	38,0	10	780164 



Winkelverschraubungen, konisch UNI-ISO 7/1 Kunststoff

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	Durchmesser	F	L	L1	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]	[mm]		[mm]	[mm]		
	Kunststoff	18	6/4	R 1/8	16,0	23,0	10	782209 
			6/4	R 1/4	19,0	24,0		782211 
			8/6	R 1/4	20,0	25,0		782212 





Winkelverschraubungen, konisch UNI-ISO 7/1 Messing, vernickelt

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	Durchmesser	F	L (Ms)	L1 (Ms)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]	[mm]		[mm]	[mm]		
	Messing, vernickelt	18	5/3	R 1/8	17,0	21,5	10	782163 
			6/4	R 1/8	17,0	22,0		782164 
			8/6	R 1/8	17,0	22,0		782165 
			6/4	R 1/4	20,0	22,0		782166 
			8/6	R 1/4	20,0	22,0		782167 
			10/8	R 1/4	21,0	25,0		782168 
			8/6	R 3/8	22,0	23,0		782169 
			10/8	R 3/8	22,0	25,0		782170 
			12/10	R 3/8	24,0	31,0		782171 
			10/8	R 1/2	26,0	28,5		782172 
			12/10	R 1/2	14,0	26,0		1


Winkelverschraubungen

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	Durchmesser	F	L	L1	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]	[mm]		[mm]	[mm]		
	Messing, vernickelt	18	6/4	G 1/8	21,0	22,0	10	782174 
			8/6	G 1/4	24,0	23,0		10


T-Stücke mit Schlauchverschraubung

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	Durchmesser	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]	[mm]	[mm]		
	Messing, vernickelt	18	6/4	22,0	10	780169 
			8/6	22,0		780170 
			10/8	25,0		780171 
			12/10	31,0		1


T-Verschraubungen, konisch UNI-ISO 7/1

Abmessungen	Material	Maximaler Nenn- druck	Durchmesser	F	L	L1	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]	[mm]		[mm]	[mm]		
	Messing, vernickelt	18	5/3	R 1/8	17,0	21,5	10	782176
			6/4	R 1/8	17,0	22,0	10	782177
			6/4	R 1/4	20,0	22,0	10	782179
			8/6	R 1/8	17,0	22,0	10	782178
			8/6	R 1/4	20,0	22,0	10	782180
			8/6	R 3/8	22,0	23,0	10	782182
			10/8	R 1/4	21,0	25,0	10	782181
			10/8	R 3/8	22,0	25,0	10	782183
			10/8	R 1/2	26,0	28,5	1	782185
			12/10	R 1/2	24,0	31,0	1	782186
12/10	R 3/8	26,0	31,0	1	782184			


Überwurfmuttern

Abmessungen	Material	Maximaler Nenn- druck	Durchmesser	F	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]	[mm]		[mm]		
	Messing, vernickelt	18	4/2	M7 × 0,5	9,0	10	780173
			6/4-M5	M8 × 0,5	9,0	10	780174
			6/4	M10 × 1	11,0	10	780175
			8/6	M12 × 1	11,0	10	780176
			10/8	M14 × 1	12,0	10	780177
			12/10	M16 × 1	12,0	10	780178


Schlauchverbindungen mit Mutte

Abmessungen	Material	Maximaler Nenn- druck	Durchmesser	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]	[mm]		
	Kunststoff, (POM)	10	6/4	10	782221
			8/6	10	782222


Hohlschrauben, einfach, mit 2 Dichtungen

Abmessungen	Material	Medium	F	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
				[mm]		
	Messing, vernickelt	Luft	M5	18,0	10	780053
				28,0	10	780054
				33,0	10	780055
				37,0	10	780056
				42,0	1	780057


Hohlschrauben, zweifach, mit 3 Dichtungen

Abmessungen	Material	Medium	F	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
				[mm]		
	Messing, vernickelt	Luft	G 1/8	44,5	10	780058
				51,5	10	780059
				58,5	10	780060
				67,5	1	780061


Ringstücke für Hohlschraube, einfach

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	Durchmesser	F	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]	[mm]		[mm]		
	Messing, vernickelt	18	4/2	M5	20,5	10	780179
			6/4	M5	20,5	10	780180
			6/4	G 1/8	24,5	10	780181
			6/4	G 1/4	26,5	10	780182
			8/6	G 1/8	24,0	10	780183
			8/6	G 1/4	26,0	10	780184
			8/6	G 3/8	28,5	10	780185
			10/8	G 1/4	28,0	10	780186
			10/8	G 3/8	29,0	10	780187
			10/8	G 1/2	30,5	10	780188
			12/10	G 1/2	33,5	1	780189


Ringstücke für Hohlschraube, doppelt

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	Durchmesser	F	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]	[mm]		[mm]		
	Messing, vernickelt	18	6/4	G 1/8	24,5	10	780190
			6/4	G 1/4	26,5	10	780191
			8/6	G 1/8	25,0	10	780192
			8/6	G 1/4	26,0	10	780193
			8/6	G 3/8	28,5	10	780194
			10/8	G 1/4	27,5	10	780195
			10/8	G 3/8	29,0	10	780196
			10/8	G 1/2	30,5	10	780197
			12/10	G 1/2	33,5	10	780198






Dichtringe

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	Durchmesser	D	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]	[mm]	[mm]		
	Aluminium	18	1/8	13,8	10	780200
			1/4	17,8	10	780201
			3/8	21,0	10	780202
			1/2	26,0	10	780203
			Kunststoff	18	M5	9,0






Verteilerleiste, 3-fach

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck	G	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
		[bar]		[mm]		
	Aluminium	16	M5	40,0	1	787881
			G 1/8	56,0	1	787882
			G 1/4	89,0	1	787883
			G 3/8	85,0	1	787884
			G 1/2	105,0	1	787885






















Verteilerleiste, 8-fach

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	G	G 1	L	Verpackungs- einheit [Stück]	Artikel-Nr.
					[mm]		
	Aluminium	16	G ¼	M5	65,0	1	787886 
			G ⅜	⅜	114,0	1	787887 
			G ½	¼	144,0	1	787888 
			G ¾	½	170,0	1	787889 

Kreuzverteilerblock

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	F	Durchmesser	L	Verpackungseinheit [Stück]	Artikel-Nr.	
				[mm]				
	Körper aus Kunststoff Gewinde- einsätze aus Messing	13	G ⅜	4,5	31,0	1	782081 	
				G ¼	5,5	40,0	1	782082 
				G ⅜	5,5	50,0	1	782083 
				G ½	5,5	50,0	1	782084 

Durchgangsleiste

Abmessungen	Material	Maximaler Nenndruck [bar]	G	G 1	L	Verpackungsein- heit [Stück]	Artikel-Nr.
					[mm]		
	Aluminium	16	G ¼	2-fach G ⅜	54,0	1	787890 
				3-fach G ⅜	72,0	1	787891 
				4-fach G ⅜	90,0	1	787892 
				5-fach G ⅜	108,0	1	787893 
				2-fach G ¼	68,0	1	787894 
				3-fach G ¼	92,0	1	787895 
				4-fach G ¼	116,0	1	787896 
				5-fach G ¼	140,0	1	787897 
	Aluminium	16	G ¼	4-fach G ⅜	54,0	1	787717 
				6-fach G ⅜	72,0	1	787718 
				8-fach G ⅜	90,0	1	787719 
				10-fach G ⅜	108,0	1	787720 
				4-fach G ¼	68,0	1	787721 
				6-fach G ¼	92,0	1	787722 
				8-fach G ¼	116,0	1	787723 
				10-fach G ¼	140,0	1	787724 
				6-fach G ¼	116,0	1	787725 
				8-fach G ¼	152,0	1	787726 
10-fach G ¼	188,0	1	787727 				



# Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Alle aktuellen  
Adressen finden Sie auf  
[www.burkert.com](http://www.burkert.com)

DTS 1000106544 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 02.09.2020

