

3 Funktionen
in einem Gerät
vereint

- ✓ 3-in-1: Luftbefeuchter mit antibakteriellem Wassertank, Wellnesslicht und Aromafach
- ✓ Mit UV-C-Licht zur Reduzierung von Keimen und Bakterien im Wasser
- ✓ Der integrierte Sensor überwacht die Luft und passt die Luftfeuchtigkeit automatisch wie gewünscht an

3-in-1 Luftbefeuchter AH 680

Art.-Nr. 60073 | EAN 4015588 60073 9



2 austauschbare Deckel
passend für jedes Raumdesign

FUNKTION | ANWENDUNG

- Effiziente Befeuchtung der Raumluft mittels Ultraschall-Technologie
- Elegantes Top-Fill-Design mit separatem, antibakteriellem Wassertank zum leichten Befüllen
- Moderne LED-Anzeige mit Touch-Control-Bedienung
- Einstellbare Luftfeuchtigkeit zwischen 45%-75%
- 3 Intensitätsstufen wählbar (niedrig/mittel/hoch)
- Schlafmodus: Geräuscharm und energiesparend
- Timer-Funktion: 1-9 Stunden
- Wellnesslicht in 8 Farben
- Automatische Abschaltung bei leerem Wassertank

- Inkl. Wasserfilter zur Entkalkung, Reinigung und Enthärtung des Wassers
- Inkl. 3 Aroma-Pads für ätherische Öle

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 24,7 x 24,7 x 34,5 cm
- Gewicht: 1,8 kg netto
- Spannungsversorgung: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Leistung: max. 24 Watt
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 2,6 l
- Vernebelungsleistung: max. 300 ml/Std.
- Laufzeit: bis zu 24 Std./Füllung
- Raumgröße: bis zu 30 m²
- Netzkabel: 140 cm

PACKUNGSIHALT

- 3-in-1 Luftbefeuchter
- 2 Deckel
- 1 Wasserfilter
- 3 Aroma-Pads für ätherische Öle
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 24,7 x 24,7 x 34,7 cm | tbd

VPE
2 Stück | 51,0 x 26,0 x 36,5 cm | 6.1 kg

ERSATZTEILE

- Wasserfilter
- Aroma-Pads

07DEC2023