



AF 30

Der Luftreiniger AF 30 mit Lasersensorik, Automatikmodus, Display, H13- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 30 bis 40 m².



1 High Protect 13 Filter



2

- Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.



3

3 Farbdisplay

- Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätetestatus.

2 Dual Air Inlet System

- Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen.
- Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.



AF 30

- H13-Filtration mit beschichteter Aktivkohle
- Hoher Luftdurchsatz
- Sensorik

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Bestell-Nr. | 1.024-821.0 |
| EAN-Code | 4054278899954 |
| Stromart | Ph / V / Hz |
| Anschlussleistung | A |
| Geeignete Raumgröße | m ² |
| Luftdurchsatz | m ³ /h |
| Filtereffizienz nach Partikelgröße | µm / % |
| Leistungsstufen | 5 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm |
| Gewicht ohne Zubehör | kg |

Ausstattung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dual-Filtersystem | ■ |
| Filterwechselanzeige | ■ |
| Anzeige der Luftqualität | ■ |
| Temperaturanzeige | ■ |
| Bedienung am Gerät mit Touchfunktion | ■ |
| Automatikmodus | ■ |
| Nachtmodus | ■ |
| Sperrfunktion | ■ |
| Timer-Funktion | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.