

BKX-POBS 160XKA

Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

EAN 4047526305444

ID 895690

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BKX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie POBS

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand, **hohe dynamische Belastbarkeit**, korrosions- und hydrolysebeständig
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- korrosions- und hydrolysebeständig
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	160 mm
Radbreite	⌞	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	400 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.000 kg
Lagerart	⦿	Kugellager (CC)
Gesamthöhe (H)	⌀	202 mm
Plattengröße	⌚	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⌚	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		75 Shore A
Stückgewicht	⚖	2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

5 6 7 8 9 75 Shore A

Rollwiderstand

5 6 7 8 9 hervorragend

Verschleißresistenz

5 6 7 8 9 sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

5 6 7 8 9 sehr gut

