

GVUN 302/50H7

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Vulkollan®-Laufbelag

EAN 4047526367602
ID 937393
Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Vulkollan®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe natur, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

- robuster Grauguss
- Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
- lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	300 mm
Radbreite	⌞	80 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	2.100 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	2.100 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⚖	1.450 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h	⚖	840 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	5.250 kg
Lagerart	☉	Nabennut
Achsloch-Ø (d)		50 mm
Passung Radbohrung		H7
Nabennutbreite (B)	☞	14 mm
Passung Nabennut		JS9
Nabennuthöhe (H)	⊘	53,8 mm
Nabenlänge (T1)	⊙	75 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	13 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ gut



Hitzebeständig	☒	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×