

HRLK-SPO 80K

Heberollen mit ortsfestem Betätigungshebel und integriertem Feststellfuß, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad aus Polyamid

EAN 4047526216665

ID 882265

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie HRLK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Feststellfuß aus Stahl mit Gummiauflage
- Höhenverstellung mittels Betätigungshebel

Rad: Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	80 mm
Radbreite	⌈⌋	37 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⏚	300 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	120 mm
Gesamthöhe max (h)	⌀	122 mm
Hubweg (T4)		2 mm
Bodenfreiheit Fuß max. (T3)		13 mm
Plattengröße	⌈⌋	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⌈⌋	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀	9 mm
Ausladung (F)	⌀	56 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⏚	2,2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⌘	×
Elektrisch ableitend	⌘	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⌘	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×



Belagshärte

■■■■■ 70 Shore D

Rollwiderstand


■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz

■■■■■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ befriedigend



Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×