

HRLSD-GTH 127K

Heberolle mit integriertem Feststellfuß und Anschraubplatte, stahlgeschweißte Ausführung, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526341299
ID 912086
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie HRLSD

- solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- staub- und spritzwassergeschützt
- eingeschweißte Führungshülse für sehr stabilen Feststellfuß
- Nivellierbarkeit der Räder und des Feststellfußes mittels Gabelschlüssel (SW24)
- Schmiernippel

Rad: Serie GTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Bodenfreiheit des Fußes gilt bei eingedrehtem Feststellfuß und eingedrehter Nivellierschraube

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 125 mm
Radbreite	⊥ 50 mm
Anzahl Räder	2
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖ 1.300 kg
Lagerart	☉ Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀ 170 mm
Gesamthöhe max (h)	⌀ 210 mm
Bodenfreiheit Fuß max. (T3)	40 mm
Plattengröße	📏 175 x 140 mm
Schraublochentfernung	📏 140 x 105 mm
Schraubloch-Ø	🔧 14 mm
Ausladung (F)	⌀ 70 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	92 Shore A
Stückgewicht	⚖ 14,7 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 92 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ gut



Hitzebeständig	☒	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×