

HRLSD-SPO 125K

Heberolle mit integriertem Feststellfuß und Anschraubplatte, stahlgeschweißte Ausführung, Schwerlast-Rad aus Polyamid

EAN 4047526341282
ID 912085
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie HRLSD

- solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- staub- und spritzwassergeschützt
- eingeschweißte Führungshülse für sehr stabilen Feststellfuß
- Nivellierbarkeit der Räder und des Feststellfußes mittels Gabelschlüssel (SW24)
- Schmiernippel

Rad: Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- Bodenfreiheit des Fußes gilt bei eingedrehtem Feststellfuß und eingedrehter Nivellierschraube

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	40 mm
Anzahl Räder		2
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	1.300 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	170 mm
Gesamthöhe max (h)	⌀	210 mm
Bodenfreiheit Fuß max. (T3)		40 mm
Plattengröße	☞	175 x 140 mm
Schraublochentfernung	☞	140 x 105 mm
Schraubloch-Ø	⌀	14 mm
Ausladung (F)	☞	70 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⚖	11,8 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	☞	✗
Elektrisch ableitend	☞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	☞	✗
Lauffbelag hydrolysebeständig		✗



Belagshärte

■■■■■ 70 Shore D

Rollwiderstand



■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz

■■■■■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ befriedigend



Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×