

LE-PP 100G-FI

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Polypropylen

EAN 4047526285173

ID 285171

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PP

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⌞	37 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	375 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	125 mm
Plattengröße	⌚	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⌚	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀	9 mm
Ausladung (F)	⌀	36 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		60 Shore D
Stückgewicht	⚖	0,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■■■■■ 60 Shore D

Rollwiderstand

■■■■■ sehr gut

Verschleißresistenz

■■■■■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ befriedigend

