

LHF-ALTH 125K-3-FA-CO

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, mit stark balliger Lauffläche, mit Fadenschutz aus Stahl

EAN 4047526392291

ID 937364

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LHF

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- robuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfeder
- wartungsfreie Schwingenlagerung
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie ALTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⌈⌋	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⬆	350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⬆	875 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Federendkraft	≡	240 kg
Vorspannkraft	≡	30 kg
Federweg	⤴	21 mm
Gesamthöhe (H)	⊘	200 mm
Plattengröße	⌈⌋	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⌈⌋	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌈⌋	11 mm
Ausladung (F)	⤴	41 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⬆	4,2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⌈⌋	✗



Belagshärte

■■■■■□ 92 Shore A

Rollwiderstand


■■■■■□ sehr gut

Verschleißresistenz

■■■■■□ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■□ gut



Elektrisch ableitend		×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig		×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×

