

LKDB-PUA 100G-ELS

Kunststoff-Doppel-Lenkrolle, Farbe schwarz, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlos

EAN 4047526122225

ID 763658

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKDB

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- hochwertige Kunststoff-Gleitlagerung im Drehkranz
- Farbe schwarz RAL 9005

Rad: Serie PUA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 98 Shore A, Farbe schwarz, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz RAL 9005

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rollen sind nicht für Bürostühle zugelassen.

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⊥	19 mm
Anzahl Räder		2
Rollengesamtbreite	⌀	63 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⬆	110 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⬆	275 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	121 mm
Stiftlänge	⊥	20 mm
Gewinde		M12
Ausladung (F)	⌀	33 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		98 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⚡	✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 98 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ □ □ gut



