

LKDB-PUA 100G-ELS-P23

Kunststoff-Doppel-Lenkrolle, Farbe schwarz, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlos

EAN 4047526155988

ID 849807

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKDB

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- hochwertige Kunststoff-Gleitlagerung im Drehkranz
- Farbe schwarz RAL 9005

Rad: Serie PUA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 98 Shore A, Farbe schwarz, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz RAL 9005

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rollen sind nicht für Bürostühle zugelassen.

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		100 mm
Radbreite		19 mm
Anzahl Räder		2
Rollengesamtbreite		63 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h		110 kg
Tragfähigkeit (statisch)		275 kg
Lagerart		Gleitlager
Gesamthöhe (H)		123 mm
Plattengröße		60 x 60 mm
Schraublochentfernung		40 x 40 / 46 x 46 mm
Schraubloch-Ø		6.2 mm
Ausladung (F)		33 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		98 Shore A
Stückgewicht		0,5 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

 98 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 gut

