

LKDGH-PATH 125K-FI-ELS

Kunststoff-Doppelrolle Blickle MOVE, in Sonderbauhöhe, Farbe silbergrau, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlos

EAN 4047526355432

ID 935694

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKDGH

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- zwei beidseitig abgedichtete Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe silbergrau RAL 7001
- modernes, formschönes Design
- in Sonderbauhöhe

Rad: Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Lenkrolle mit Feststeller "stop-fix" standardmäßig mit Kickhebel für ein einfaches Lösen

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	20 mm
Anzahl Räder		2
Rollengesamtbreite	⌀	80 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⊞	125 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	315 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	135 mm
Platten-Ø	⌀	45 mm
Rückenloch	⊙	13 mm
Ausladung (F)	⌀	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		94 Shore A
Stückgewicht	⊞	0,8 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✓
Korrosionsbeständig		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ gut



Hitzebeständig	☒	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×

