



Produktdetails

OTDC16FT3

OTDC16FT3 DC-Lasttrennschalter 3-polig 16A o. Griff Türmontage 1000V DC



Allgemeine Informationen	
Typ	OTDC16FT3
Bestellnummer	1SCA123840R1001
EAN	6417019545493
Beschreibung	OTDC16FT3 DC-Lasttrennschalter 3-polig 16A o. Griff Türmontage 1000V DC
Langbeschreibung	Die manuell betätigten Lasttrennschalter der Serie OTDC sind eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für die unterschiedlichsten Bereiche industrieller DC-Anwendungen. Die OTDC Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 32 A problemlos bei Spannungen bis zu 1000 V DC. Aufgrund unterschiedlicher Montageoptionen ermöglichen die Schalter eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung. Die Serie verfügt über eine IEC Zulassung und gewährleistet eine zuverlässige Abschaltleistung bei allen Stromstärken, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Zudem sind die Schalter so konzipiert, dass sie in besonders hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden können. Darüber hinaus wurde die Verlustleistung um 50 % verringert. ABB bietet Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Daher können die DC Lasttrennschalter in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.

Produktkreislaufwirtschaft	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658

Umweltinformationen	N/A
Konzernziel für die Deponierung von Abfällen	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
REACH Erklärung	1SCC301240D0201
RoHS Information	1SCC301207D0203
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	1SCC301321D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85363030
Herkunftsland	Estland (EE)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC301022C0201
Montage- und Betriebsanleitung	1SCC301079M0206
Mechanische Zeichnungen	OTDC16-32FT3_palikkamalli.igs 1SCC307021F0003 1SCC307022F0003

Abmessungen

Baugröße	XS
Breite	52.5 mm 2.1 in
Höhe	69 mm 2.7 in
Tiefe	75.5 mm 3 in
Gewicht	0.2 kg 0.4 lb

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom DC-21B (I _e)	(1000 V) 16 A
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I _{th})	(q = 40 °C) 25 A
Konventioneller thermischer Dauerstrom (I _{the})	(vollständig gekapselt) 25 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (I _{cm})	(1000 V DC) 0.8 kA
Bemessungskurzzeitstrom	(1000 V DC) 0.8 kA

mfestigkeit (I _{cw})	(für 1 s) 0.8 kA
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.15 W
Verschmutzungsgrad	3
Grifftyp	Griff und Welle nicht enthalten
Drehmoment bei Zwangsöffnung (Direktöffnung)	0.4 ... 0.8 N·m
Wellendurchmesser	6 mm 0.24 in
Schalter- Betriebsmechanismus	Mechanismus auf der Oberseite des Schalters
Position der Einspeiseklemmen	Zugang oben - Abgang unten Bottom In - Top Out
Betriebsart	frontbetätigt
Normen	IEC 60947-1, -3
Besondere Funktionen	-
Montageart	Türbefestigung
Anzahl Stromkreise	1
Anzahl Pole	3
Kabelquerschnitt	2.5 ... 16 mm²
Schutzart	Front IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Verwendung	Photovoltaik
Betriebsklasse	Switching of resistive loads, including moderate overloads - occasional actuation (DC-21B)

Umgebungsbedingungen

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	N/A
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	1SCC301321D0201

Zertifikate und Deklarationen

CCC Zertifikat	CCC OTDC16-32.pdf
Konformitätserklärung - CE	1SCC301192D2704
Konformitätserklärung - UKCA	1SCC301313D0201
DNV GL Zertifikat	1SCC301231D0201
REACH Erklärung	1SCC301240D0201

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	90 mm
Verpackungseinheit 1	3.5 in
Länge	54 mm
Verpackungseinheit 1	2.1 in
Höhe	90 mm
Verpackungseinheit 1	3.5 in
Bruttogewicht	0.2 kg
Verpackungseinheit 1	0.5 lb

EAN Verpackungseinheit
1

6417019545493

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
eClass	V11.1 : 27371403
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3601397

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter OTDC (DC)

