

LKDX-PATH 125XK-ELS

Kunststoff-Doppelrolle Blickle MOVE, rostfrei, Farbe grauweiß, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlos

EAN 4047526216382

ID 872903

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKDX

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- zwei beidseitig abgedichtete rostfreie Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe grauweiß RAL 9002
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	20 mm
Anzahl Räder		2
Rollengesamtbreite	⊗	80 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	125 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	315 kg
Lagerart	⦿	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⊕	130 mm
Platten-Ø	⊗	45 mm
Rückenloch	⦿	13 mm
Ausladung (F)	⊗	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		94 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,8 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✓
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	⚡	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 94 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ gut



