




Produkt
details

OT160GT30P

OT160GT30P Lasttrennschalter 3-polig 160A m. Griff Türmontage



Allgemeine Informationen	
Typ	OT160GT30P
Bestellnummer	1SCA135143R1001
EAN	6417019638744
Beschreibung	OT160GT30P Lasttrennschalter 3-polig 160A m. Griff Türmontage
Langbeschreibung	Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität.
	Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC.
	Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz.
	Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht.
Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.	

Produktkreislaufwirtschaft	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
Anweisungen zur Produktlebensdauer	1SCC301116M0201
Umweltinformationen	1SCC301267D0201
Umweltprodukterklärung – EPD	1SCC301281D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	1SCC011025D0201

Öko Transparenz	
Umweltprodukterklärung – EPD	1SCC301281D0201

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Finnland (FI)

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SCC301020C0201
Montage- und Betriebsanleitung	1SCC301089M0204
Mechanische Zeichnungen	OT160GT3_model.igs
Umweltprodukterklärung – EPD	1SCC301281D0201
Anweisungen zur Produktlebensdauer	1SCC301116M0201

Abmessungen	
Breite	123 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	75 mm
Gewicht	0.9 kg

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (I _e)	(380 / 400 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (I _e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Bemessungsbetriebsstrom	(380 ... 415 V) 160 A

om AC-23A (I _e)	(500 V) 160 A (690 V) 160 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (P _e)	(220 ... 240 V) 45 kW (400 ... 415 V) 75 kW (500 V) 90 kW (690 V) 132 kW
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I _{th})	(q = 40 °C) 160 A
Konventioneller thermischer Dauerstrom (I _{the})	(vollständig gekapselt) 160 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	12 kV
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	(nach IEC / EN 60664-1) 1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	Hauptstromkreis 1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (I _{cm})	(690 V) 12 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I _{cw})	(für 1 s) 4 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I _{nc})	(200 A Sicherung, 500 V) 100 kA (200 A Sicherung, 690 V) 50 kA
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 6.5 W
Verschmutzungsgrad	3
Grifffarbe	schwarz
Grifftyp	inklusive Griff und Welle
Schalter-Betriebsmechanismus	Mechanismus auf der Seite des Schalters 30 (Rechtsseitig)
Phasenabstand	Standard
Position der Einspeiseklemmen	Zugang oben - Abgang unten Bottom In - Top Out
Betriebsart	front- und seitlich betätigt
Normen	IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4
Besondere Funktionen	-
Montageart	Türbefestigung
Anzahl Pole	3
Kabelquerschnitt	Kupfer 10 ... 70 mm ²
Schutzart	Front IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 6 N·m
Mechanische Lebensdauer	20000
Verschlussart	abschließbar

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA	600 V
Bemessungsstromstärke , UL/CSA	125 A
Nennleistung UL/CSA	(240 V AC einphasig) 20 Hp (440 ... 480 V AC einphasig) 30 Hp
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 6 N·m
Anzugsdrehmoment UL/CSA	53 in·lb

Umgebungsbedingungen		
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
Umweltinformationen		1SCC301267D0201
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA		1SCC011025D0201

Zertifikate und Deklarationen		
A2L Certificate – IEC		1SCC301336D0201
Atex Zertifikat		No certification needed
Konformitätserklärung - CE		1SCC301210D2701
DNV GL Zertifikat		1SCC301174D0204
REACH Erklärung		1SCC011021D0201
UL Zertifikat		cUL File E101914, Vol. 2, Sec. 22
VDE Zertifikat		No certification needed

Verpackungsinformationen		
Menge		Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1		
Breite		160 mm
Verpackungseinheit 1		6.3 in
Länge		244 mm
Verpackungseinheit 1		9.6 in
Höhe		96 mm
Verpackungseinheit 1		3.8 in
Bruttogewicht		1 kg
Verpackungseinheit 1		2.3 lb
EAN Verpackungseinheit 1		6417019638744

Klassifizierungen		
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)		Q
ETIM 7		EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8		EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9		EC000216 - Lasttrennschalter
eClass		V11.1 : 27371403
WEEE Kategorie		5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter OT (AC)

