



Produktdetails

OXB160U3X4QT

**OXB160U3X4QT Automatischer Umschalter
TruONE 3-polig 160A Level 4 Steuereinh
Spannungsb. 200-480 VAC Zugang oben
verzögerte Umschaltung I-0-II UL**



Allgemeine Informationen

Typ	OXB160U3X4QT
Bestellnummer	1SCA153422R1001
EAN	6417019844480
Beschreibung	OXB160U3X4QT Automatischer Umschalter TruONE 3-polig 160A Level 4 Steuereinh Spannungsb. 200-480 VAC Zugang oben verzögerte Umschaltung I-0-II UL
Langbeschreibung	<p>Die Serie OX - TruONE (Automatischen Netzumschalter) von ABB ist eine optimale Lösung für zahlreiche Anwendungen, bei denen kritische Lasten nahezu unterbrechungsfrei geschaltet werden müssen. Die Umschaltzeit zwischen den Kontakten liegt bei unter 50ms, die gesamte Umschaltzeit bei der offenen Umschaltung dauert nicht länger als 500ms und ist somit für viele Anwendungen geeignet. Die Lastumschalter schalten Stromstärken von 32 A bis 3200 A bei Spannungen von 200 V bis 480 V AC. Dank der marktführenden Messfunktionen ermöglicht die automatische Inbetriebnahme eine schnelle und sichere Einrichtung der Anlage. Durch das kompakte Design und der Integration der Steuerung im Schalter selbst wird die Anzahl der Anschlüsse reduziert und ermöglicht dem Kunden die Verwendung eines Standardgehäuses. Ebenfalls wird durch die einfache Anschlussstechnik Zeit bei der Installation gespart. Der modulare Aufbau kombiniert mit der auf Selbstdiagnose basierten prädiktiven Wartung ein einfaches und simples Service-Geschäft auch für Kunden, deren Hauptfokus nicht auf ATS-Produkte liegt. Zusätzlich hat die Serie OX - TruONE IEC, UL und GB Zulassungen. ABB bietet Ihnen für diese Serie eine große Auswahl an Zubehör an, wie z. B. Hilfsschalter, Ekip Com Module für die Nutzung von ABB Ability und noch vieles mehr.</p>

Produktkreislaufwirtschaft

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
Anweisungen zur Produktlebensdauer	1SCC303063M0201
Konzernziel für die Deponierung von Abfällen	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
REACH Erklärung	1SCC011022D0201
RoHS Information	1SCC011023D0201
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	1SCC303119D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Finnland (FI)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC303008C0201
Montage- und Betriebsanleitung	1SCC303011M0201_FW2.01 1SCC303011M0201_FW2.02
Mechanische Zeichnungen	OX_30U-250_3X4_T_ 1SCC308243F0001 1SCC308242F0001 1SCC308241F0001 1SCC308240F0001 1SCC308333F0001 1SCC308332F0001
Verdrahtungsplan	Circuit diagram_OXB_T_.dxf Circuit diagram_OXB_T_.pdf
Anweisungen zur Produktlebensdauer	1SCC303063M0201

Abmessungen

Breite	330 mm 12.99 in
Höhe	305 mm 12.01 in
Tiefe	183 mm 7.2 in
Gewicht	14.15 kg 31.2 lb

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-31B (Ie)	(200 ... 415 V AC) 160 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-32B (Ie)	(200 ... 415 V AC) 160 A
Bemessungsbetriebsstrom	(200 ... 415 V AC) 160 A

om AC-33B (I_e)	
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I_{th})	($q = 40^\circ\text{C}$) 160 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	Hauptstromkreis 200 ... 480 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50-60 Hz
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 0,3 s) 18 Kiloampere rms
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 3.6 W
Grifftyp	direkt montierter Griff
Position der Einspeiseklemmen	Supplies on Top - Load on Bottom
Normen	UL1008 / IEC60947-6-1
Controllertyp	Level 4 (Touch)
Besondere Funktionen	Offene Umschaltung
Anzahl Pole	3
Schutzart	Front IP20
Anschlussart	Bolzen
Typ Umschalter	verzögert

Technische Daten UL/CSA

Bemessungsstromstärke , UL/CSA	200-480V 160 A
Kurzzeitstromfestigkeit UL/CSA	(für 0,3 s) 18 Kiloampere rms

Umgebungsbedingungen

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	ISCC303119D0201

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC303064D2701
REACH Erklärung	1SCC011022D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	345 mm 13.58 in
Länge Verpackungseinheit 1	445 mm 17.52 in
Höhe Verpackungseinheit 1	240 mm 9.45 in
Bruttogewicht	14.85 kg

Verpackungseinheit 1	32.74 lb
EAN Verpackungseinheit	6417019844480
1	

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
UNSPSC	39122233
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5290 >> Disconnect switch
eClass	V11.1 : 27371403
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lastumschalter OT_C → Automatische Umschalter TruONE

