

LKFGX-TPA 126G-11

Kunststoff-Lenkrolle Blickle FLOW, rostfrei, Farbe silbergrau, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

EAN 4047526375461
ID 951185
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKFGX

- hochwertiger Thermoplast
- zweifache rostfreie Kugellagerung im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe silbergrau RAL 7001
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	32 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	110 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	275 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⊕	160 mm
Platten-Ø	⊙	55 mm
Rückenloch	⦿	11 mm
Ausladung (F)	⦿	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		85 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,4 kg
Spurlos	✓	
Kontaktverfärbungsfrei	✗	
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig	✓	
Hitzebeständig	⚡	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗	
Autoklaventauglich	✗	
Waschmaschinentauglich	✗	



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ □ □ □ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ □ □ gut



