



Produktdetails

XRG2-50/10-3P-ITS2.1-MOT
XRG2-50/10-3P-ITS2.1-MOT Lasttrennsch.
SlimLine XRG für SpEp für Al/Cu Anschluss
geeignet



Allgemeine Informationen	
Typ	XRG2-50/10-3P-ITS2.1-MOT
Bestellnummer	1SEP204482R7517
EAN	3800161651236
Beschreibung	XRG2-50/10-3P-ITS2.1-MOT Lasttrennsch. SlimLine XRG für SpEp für Al/Cu Anschluss geeignet
Langbeschreibung	SlimLine XRG - Dreipoliger Sicherungslasttrennschalter, horizontal, der Größe NH2, für 50mm Sammelschienenabstand und 10mm Sammelschienenendicke, mit ITS-Einheit (Intelligent Tier Switch) - intelligentes Messsystem und Motor

Produktkreislaufwirtschaft	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85363000

Herkunftsland Bulgarien (BG)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SEC313002D0201
Montage- und Betriebsanleitung	9AKK107492A8857

Abmessungen

Breite	590 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	335 mm
Gewicht	17.48 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (I_e)	(500 V) 400 A (690 V) 400 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (I_e)	(500 V) 400 A (690 V) 400 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1 kV
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbelastung 100 W
Phasenabstand	50 mm
Abmessungen der Sammelschiene	Dicke 10 mm
Sicherungsgröße	NH2
Sicherungsart	DIN
Betriebsart	mit Motor
Normen	IEC60947-3
Besondere Funktionen	ITS2.1
Anzahl Pole	3
Schutzart	(nach IEC 60529 frontseitig) IP41
Anschlussart	Bolzen
Bemessungsstrom (I_n)	400 A
Bemessungsspannung (U_r)	690 V AC
Elektronische Sicherungsüberwachung	Ja
Betriebsklasse	Switching of motor loads or other highly inductive loads - frequent actuation (AC-23A) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

Umgebungsbedingungen

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20190927

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	1SCC311166D2701
-------------------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	600 mm
Länge	340 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	210 mm
Bruttogewicht	18.06 kg
Verpackungseinheit 1	

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 9	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
eClass	V11.1 : 27371401
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungslasttrennschalter SlimLine (horizontal)

