



Produktdetails

XLP1-1P-2BC

XLP1-1P-2BC Sich. Lasttrennsch. 1-polig 250A
m. 2 Brückenklemmen



Allgemeine Informationen	
Typ	XLP1-1P-2BC
Bestellnummer	1SEP600116R0002
EAN	7025840086581
Beschreibung	XLP1-1P-2BC Sich. Lasttrennsch. 1-polig 250A m. 2 Brückenklemmen
Langbeschreibung	Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft.

Produktkreislaufwirtschaft	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	China (CN)

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SEC312012D0201
Montage- und Betriebsanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen	
Breite	70 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	269 mm
Gewicht	0.82 kg

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsstrom AC-21B (I _e)	(690 V) 200 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (I _e)	(500 V) 250 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-22B	(220 V) 250 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	Hauptstromkreis 8 kV
Bemessungsbetriebsspannung	220 V DC 500 V AC 690 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50/60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I _{nc})	(690 V) 50 Kiloampere rms
Verlustleistung	bei Bemessungsbelastung 7.5 W
Grifftyp	vorderseitig 1-polig schaltbar
Sicherungsgröße	NH1
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC60947-3 GB/T14048.3
Besondere Funktionen	Nicht enthalten
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	1
Schutzart	IP30
Anschlussart	Kabelklemme
Gerätemanager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Bemessungsstrom (I _n)	250 A
Bemessungsspannung (U _r)	220 V DC 500 V AC 690 V AC
Elektronische Sicherungsüberwachung	Nein

Umgebungsbedingungen	
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	1SEP500050P0001
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	Schrumpffolie 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	70 mm
Länge Verpackungseinheit 1	269 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	117 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.82 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7025840086581
EAN Verpackungseinheit 2	7025840086581

Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 9	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
eClass	V11.1 : 27371401
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Schweden)	3171961

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungslasttrennschalter InLine II und EasyLine XLP → EasyLine XLP - Sicherungslasttrennschalter vertikal

