

LKPA-GSP0 50K-RA

**Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'Radstop'
Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid**

EAN 4047526359942
ID 937379
Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LKPA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie GSP0

- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- Prüfung nach DIN EN 12530 mit verlängerten Pausenzeiten, um thermische Überbeanspruchung zu vermeiden

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	50 mm
Radbreite	32 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	375 kg
Lagerart	Kugellager
Gesamthöhe (H)	73 mm
Plattengröße	90 x 66 mm
Schraublochentfernung	75 x 45 / 61 x 51 mm
Schraubloch-Ø	8.5 mm
Ausladung (F)	29 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	80 °C
Belagshärte	80 Shore D
Stückgewicht	0,6 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗



Belagshärte

80 Shore D

Rollwiderstand



hervorragend

Verschleißresistenz

sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

befriedigend



Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×