

LKRA-GSPO 50K-RA

**Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'Radstop',
Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid**

EAN 4047526359935
ID 937377
Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LKRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie GSPO

- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- Prüfung nach DIN EN 12530 mit verlängerten Pausenzeiten, um thermische Überbeanspruchung zu vermeiden

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⌀	50 mm
Radbreite	⊥	32 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⬆	150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⬆	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⬆	375 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	70 mm
Platten-Ø	⌀	57 mm
Rückenloch	⦶	13 mm
Ausladung (F)	⦶	29 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore D
Stückgewicht	⚖	0,5 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

■■■■■ 80 Shore D

Rollwiderstand



■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz

■■■■■ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ befriedigend



Waschmaschinentauglich

