



---

#### Produktdetails

## P9B10VN

### P9B10VN Kontaktblock 1 Schließer für Halter P9ACFS3 und P9ACFS5 Modular Metall Reihe



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	P9B10VN
Bestellnummer	1SFA187002R8001
EAN	7320500522868
Beschreibung	P9B10VN Kontaktblock 1 Schließer für Halter P9ACFS3 und P9ACFS5 Modular Metall Reihe
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls- und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30° bis +70° Celsius.

---

#### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	8536901000

---

#### Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02_
Montage- und Betriebsanleitung	1SFC151011M0201

## Abmessungen

Breite	9.6 mm
Höhe	39.5 mm
Tiefe	27.7 mm
Gewicht	0.05 kg

## Technische Daten

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -30 ... 70 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C
Farbe	braun
Montageart	Frontmontage
Anzahl Hilfskontakte	1
Schließer	
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsisolationsspannung (U <sub>i</sub> )	690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U <sub>imp</sub> )	4 kV
Anschlussmöglichkeit	flexibel mit Aderendhülse 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> flexibel mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> flexibel 1 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> flexibel 2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> starr 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> starr 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraubklemme
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	0.9 N·m
Abisolierlänge	10 mm

## Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit UL/CSA	1x 18...14 AWG 2x 18...14 AWG
--------------------------------	----------------------------------

## Umgebungsbedingungen

Schutztart	Anschlussklemmen IP20
------------	-----------------------

## Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006479
RoHS Information	2CMT2022-006498
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

## Zertifikate und Deklarationen

BV Zertifikat	2CMT2019-005867
CB Zertifikat	2CMT2019-005873
CQC Zertifikat	CQC2013010304650811
CSA Zertifikat	2CMT2019-005868
cULus Zertifikat	2CMT2019-005868
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001860
Konformitätserklärung - CE	2CMT2019-005862
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006121
DNV GL Zertifikat	2CMT2019-005876
RINA Zertifikat	2CMT2019-005866
UL Zertifikat	2CMT2019-005868

## Verpackungsinformationen

Menge	Beutel 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	80 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	50 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	120 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.05 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	7320500522868
1	

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
E-Nummer (Finnland)	2313795
E-Nummer (Schweden)	3705930

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular Metal Range

