

LPZ-ALTPU 150XK-CS11-ELS-FA

Krankenbettenrolle mit Zapfen und integriertem Schaltnocken, mit Zentralfeststeller 'central-stop', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Aluminium-Radkörper, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähig, spurlos

EAN 4047526362041

ID 901354

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LPZ

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301 / AISI304), rostfrei, gleitgeschliffen
- Vier-Punkt-Kugellagerung für eine optimale Aufnahme vertikaler und horizontaler Kräfte
- gehärteter Präzisionsgabelkopf aus korrosionsbeständigem Stahl (1.4034 / AISI420)
- ausgezeichnete Lenkeigenschaften, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge
- Zapfenbefestigung mit Sechskantschaltnocken
- Schmiernippel

Rad: Serie ALTPU

- hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 92 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +134 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C, bei reduzierter Geschwindigkeit
- **autoklaventauglich**
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	150 mm
Radbreite	⊥	32 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	375 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	194 mm
Zapfen-Ø	⊥	32 mm
Zapfenlänge	⊥	50 mm
Betätigungswinkel (Grad)		30 °
Schlüsselweite		11 mm
Ausladung (F)	⌀	43 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		134 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⊞	2,5 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✓



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 92 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ gut



Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	§	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✓
Waschmaschinentauglich		✗