



Produktdetails

MLBL-04BG

MLBL-04BG Leuchtelement



Allgemeine Informationen	
Typ	MLBL-04BG
Bestellnummer	1SFA611621R2042
EAN	7320500545270
Beschreibung	MLBL-04BG Leuchtelement
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85369001

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02__
Montage- und Betriebsanleitung	1SFC151011M0201

Abmessungen	
Breite	0.01 m
Höhe	0.044 m
Tiefe	0.042 m
Gewicht	0.01 kg

Technische Daten	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C
Farbe	grün
Beleuchtung	beleuchtet
Leuchtmittel	110 ... 130 V AC, integrierte LED
Montageart	hintere Montage
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	110 ... 130 V AC
Anschlussmöglichkeit	flexibel mit Aderendhülse 1 x 0.75...2.5 mm² flexibel mit Aderendhülse 2 x 0.75...2.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0.75...2.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.75...2.5 mm² flexibel 1 x 0.75 ... 2.5 mm² flexibel 2 x 0.75 ... 2.5 mm² starr 1 x 0.75...2.5 mm² starr 2 x 0.75...2.5 mm²
Anschlussart	Schraubklemme
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	0.9 N·m
Abisolierlänge	8 mm
Geeignet für	MCBH-00 MCBH5-00 MP1 MP2 MP3 MP4 MPMT3 MPMP3 M2SS1 M2SS2 M2SS3 M2SS4 M2SS5 M2SS6 M3SS1 M3SS2 M3SS3 M3SS4 M3SS5 M3SS6 M3SS7 M3SS8 MPM1

Geeignet für
Produktklasse

Pilot Devices

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit	1x 18...14 AWG
UL/CSA	2x 18...14 AWG

Umgebungsbedingungen

Schutzart	Anschlussklemmen IP20
-----------	-----------------------

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006479
RoHS Information	2CMT2022-006498
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	SEMKO_SE-56219
CQC Zertifikat	CQC2008010305274953
cULus Zertifikat	9AKK107046A9925
Konformitätserklärung - CCC	2020980305001106
Konformitätserklärung - CE	2CMT2015-005452
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006121
DNV GL Zertifikat	E-14107
EAC Zertifikat	1SFC150017D1101

Verpackungsinformationen

Menge	Beutel 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	0.135 m
Verpackungseinheit 1	
Länge	0.155 m
Verpackungseinheit 1	
Höhe	0.025 m
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.11 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	7320500373620

Klassifizierungen		
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)		E
ETIM 6	EC000204 - Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte	
ETIM 7	EC000204 - Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte	
ETIM 8	EC000204 - Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte	
eClass	V11.0 : 27371209	
UNSPSC	39122221	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör	
E-Nummer (Finnland)	2315811	
E-Nummer (Schweden)	3705664	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Befehls- und Meldegeräte Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular

