

Drucktaster, 15.2 mm, Flachstecker, tastend, 1 S, Blende rot



Haupt- / Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Anlagenbau
- Modellbau
- Hausinstallation

Spezielle Features

Drucktaster opak, nicht beleuchtbar
Einbaudurchmesser 15,2, mm
max. 250 V / 700 mA
Schraub- oder Flachstecker-Anschluss
Befestigungstechnik mit Gewinding
Schutzart IP 40 frontseitig (IP 65 mit Schutzkappe)



Beschreibung

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 15,2 mm

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 15,2 mm, Löt-/Steckanschluss für 6,3 x 0,8 mm oder 2 x 2,8 x 0,8 mm

Technische Daten

➤ Allgemein

Farbe der Blende	rot
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	opak
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	90 °C
beleuchtbar	nein
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	100 Stück
Nettogewicht	5 g
Lebensdauer	25.000 Zyklen
B10	32.500 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40 IP65 mit Dichtungskappe
MOQ Auftrag	100 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

Direkte Links

- RAFI eCatalog

➤ Einbaumaße

Außenmaß Länge	19 mm
Außenmaß Breite	19 mm
Außenmaß Höhe	29,7 mm
Einbauöffnung	15,2 mm

Einbautiefe 21,5 mm

Einbauhöhe 8,2 mm

➤ **Mechanische Kennwerte**

Betätigungsfunktion tastend

Betätigungskraft, max. 7,5 N

Betätigungsweg, max. 3 mm

Kontaktfunktion 1 S

Kontaktsystem Brückenkontakt

Kontaktwerkstoff Silber

Befestigung Gewindering

Lötbarkeit Nein

Anschluss rückseitig Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8

➤ **Elektrische Kennwerte**

Schaltspannung, max. 250 V

Schaltstrom, max. 0,7 A