

RAMO 22 T, M12, Bund rund, FLEXLAB, tastend, Frontring schwarz, 1 S



Haupt- / Anwendungsgebiete

- Messen-Steuern-Regeln
- Elektrotechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Chemische Industrie
- Industrie-Roboter

Spezielle Features

- Tastenhub mit taktiler Rückmeldung oder Pilzdrucktaster mit rastendem Betätiger
- Basierend auf dem millionenfach bewährten RAFI Kurzhubtaster MICON 5 mit Goldkontakten
- Einteiliges, geschlossenes Gehäuse
- Einzigartige Baureihe mit einfachstem Plug & Play Anschluss
- Komplett abgestimmtes Design – passend zur Befehlsgerätebaureihe RAFIX
- Einbaugrößen: 22,3 mm
- Plug & Play Anschluss M12
- Individuelle Bedruckungsmöglichkeiten u.a. mit FLEXLAB Blenden
- In vielen Farben beleuchtbar
- Redundante Version mit 2 Schließer
- Drucktaster mit schwarzen Pilz



Beschreibung

RAMO 22 T bietet durch den Einsatz des RAFI Kurzhubtasters MICON 5 ein taktils Feedback mit deutlichem Tastenклик. Er empfiehlt sich durch die Schutzart IP 66/IP69K insbesondere für den Anlagenbau. RAMO 22 T benötigen eine Einbaudurchmesser von 22,3 mm.

Als weitere Produktvariante bietet der RAMO 22 T Pilzdrucktaster eine rastende Drucktasteroption für jede Applikation. Er zeichnet sich durch Form und Funktion wie bei einem Not-Halt aus, ist aber nur als Drucktaster deklariert. Verschiedene Kontaktfunktionen sind möglich.

Zusätzliche Informationen gemäß UL-Zertifikat:

- Nur für Stromquelle der Klasse 2 oder begrenzte Spannung / begrenzter Strom zugelassen.
- Installation nur durch geschultes Fachpersonal.
- Typ 4x Indoor nur mit Kabel "Kat. Nr. 7000-08061-0210100 PUR 4x0,25mm² mit M8-Stecker, Nennleistung max. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat. Nr. 7000-12221-0340100 PUR 4x0,34mm² mit M12-Steckverbinder, Nennleistung max. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat.-Nr. 7000-12221-0340100
- Zur Verwendung auf einer ebenen Oberfläche eines Gehäuses vom Typ 1 oder 4x nur für Innenräume.

Technische Daten

> Allgemein

Direkte Links

> RAFI eCatalog

Potentialfrei	ja
Farbe	schwarz
Farbe des Bundes	schwarz
Farbe des Frontringes	schwarz
Farbe des Leuchtmittels	weiß
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-40 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C
beleuchtbar	ja
Leuchtmittel	LED
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	12,6 g
Lebensdauer	500.000 Zyklen
B10	650.000 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP66 IP67 IP69
Schutzart rückseitig gem. DIN EN 60529	IP66 IP67
UL Enclosure Type Rating frontseitig	type 4X indoor
Umweltbeständigkeit	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-33 IEC 60068-2-78
Salznebelbeständigkeit nach Norm	IEC 60068-2-11
Stoßfestigkeitsgrad IK	05
MOQ Auftrag	10 Stück
Verschmutzungsgrad gem. DIN EN 61010-1	Verschmutzungsgrad 2
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

> Einbaumaße

Außenmaß Länge	40 mm
Außenmaß Breite	29,8 mm
Außenmaß Höhe	29,8 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Einbautiefe	30,2 mm
Einbauhöhe	9,8 mm
Raster, min.	30 mm

> Mechanische Kennwerte

The information in this data sheet only contains general descriptions and / or performance features, which may not apply precisely as described to the respective application, and which may change due to further product enhancements. The technical data, illustrations and other information about our products are the mere results of individual technical testing. These descriptions and other product features are only binding if they expressly agreed upon at the time of the conclusion of a binding contract. In all other cases, we reserve the right to make technical changes as well as changes of availability. Pictures and other graphic illustrations are approximations only. All product names may be trademarks or brand names of the RAFI Group or any other sub-supplier of RAFI. The use of such by any third parties for their own purposes may infringe the rights of the respective entity holding those rights.

Stand: 28.02.2024 Seite: 2/5


Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungskraft, max.	12 N
Betätigungskraft, min.	5 N
Betätigungsweg, max.	1 mm
Festigkeit seitliche Krafteinwirkung	300 N
Kontaktfunktion	1 S
Kontaktwerkstoff	Gold
Befestigung	Gewinding
Drehmoment Gewinding, max.	1,2 Nm
Anschluss rückseitig	M12 4-polig A-kodiert
PIN 1	Schließer 1
PIN 2	LED +
PIN 3	GND
PIN 4	Schließer 1

➤ Elektrische Kennwerte


Bemessungsisolationsspannung	250 V
Bemessungsstossspannung	800 V
Bemessungsbetriebsspannung	35 V (AC-15) 35 V (DC-13)
Betriebsspannung des Leuchtmittel, min.	20 V
Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	28 V
Schaltspannung, min.	0,02 V
Schaltspannung, max.	35 V
Schaltspannung, max. gem. UL 60947	30 V DC (42,4 V peak)
Spannungsart	DC
Bemessungsbetriebsstrom	0,1 A
Nenn-Betriebsspannung	0,02-35 V
Schaltstrom, min.	0,00001 A
Schaltstrom, max.	0,1 A
Schaltleistung, max.	1 W
Verlustleistung	0,7 W
Überspannungskategorie	2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bedingter Kurzschlussstrom	1.000 A

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen



Einbauöffnung-Zeichnungen



acc. to IEC 60947-5-1

Schaltschema-Zeichnung

