



Produktdetails

CP1-30B-02

CP1-30B-02 Drucktaster, tastend, flach blau, 2 Öffner



Allgemeine Informationen	
Typ	CP1-30B-02
Bestellnummer	1SFA619100R3056
EAN	7320500551356
Beschreibung	CP1-30B-02 Drucktaster, tastend, flach blau, 2 Öffner
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	10 Stück

Zolltarifnummer8536501999

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02__
Montage- und Betriebsanleitung	1SFC151011M0201

Abmessungen

Breite	0.03 m
Höhe	0.03 m
Tiefe	0.055 m
Gewicht	0.036 kg

Technische Daten

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C
Farbe	schwarz
Bedienteilausführung	bündig
Blendenmaterial	verchromtes Metall
Beleuchtung	nicht beleuchtet
Funktion	tastend
Anzahl Hilfskontakte Öffner	2
Anzahl Hilfskontakte Schließer	0
Gehäuseart NEMA	Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 3R Typ 4 Typ 4X
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	6 kV
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 300 V
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e)	(240 V) 1 A
Verlustleistung	(Maximum) 5 W
Mechanische Lebensdauer	0.5 Million
Anschlussmöglichkeit	flexibel mit Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm² flexibel mit Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm² flexibel 1 x 0.5 ...1.5 mm² flexibel 2 x 0.5 ...1.5 mm² starr 1 x 0.5...1.5 mm² starr 2 x 0.5...1.5 mm²

Anschlussart	Schraubklemme
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	0.8 N·m
Abisolierlänge	6 mm

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit	1x 22...14 AWG
UL/CSA	2x 22...14 AWG

Umgebungsbedingungen

Schutzart	Front IP66
	Front IP67
	Front IP69K
	Anschlussklemmen IP20

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006479
RoHS Information	2CMT2022-006498
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	CQC_CN_CN50749
CQC Zertifikat	CQC2003010305054693
cURus Zertifikat	UL_E496500-20171020
Konformitätserklärung - CCC	2020980305001187
Konformitätserklärung - CE	2CMT2015-005451
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006121
DNV GL Zertifikat	9AKK107046A3749
EAC Zertifikat	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Verpackungsinformationen

Menge	Beutel 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	0.125 m
Verpackungseinheit 1	
Länge	0.235 m
Verpackungseinheit 1	
Höhe	0.05 m
Verpackungseinheit 1	

Bruttogewicht	0.364 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	7320500241677

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 6	EC001028 - Drucktaster, Komplettgerät
ETIM 7	EC001028 - Drucktaster, Komplettgerät
ETIM 8	EC001028 - Drucktaster, Komplettgerät
eClass	V11.0 : 27371228
UNSPSC	39121500

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Kompakt → CP
Compact Pushbuttons

