

LUMOTAST 25, Pilzdrucktaster, Gewinding, rastend, 2 Ö, Pilzkopf rot



Haupt- / Anwendungsgebiete

- Messen-Steuern-Regeln
- Maschinen- und Anlagenbau
- Signalbau



Beschreibung

Technische Daten

➤ Allgemein

Farbe des Pilzes	rot
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	opak
Farbe des Bundes	schwarz
Form des Bundes	quadratisch
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C
beleuchtbar	nein
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	9,5 g
Lebensdauer	15.000 Zyklen
B10	19.500 Zyklen
B10d	39.000 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP65
MOQ Auftrag	10 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

Direkte Links

- [RAFI eCatalog](#)

➤ Einbaumaße

Außenmaß Länge	25 mm
Außenmaß Breite	25 mm
Außenmaß Höhe	45,1 mm
Einbauöffnung	16,2 mm
Einbautiefe	26,6 mm
Einbauhöhe	18,5 mm

➤ Mechanische Kennwerte


Betätigungsfunktion	rastend
Betätigungskraft, max.	1 N
Betätigungsweg, max.	2,6 mm
Kontaktfunktion	2 Ö
Kontaktsystem	Sprungkontakt
Kontaktwerkstoff	Gold
Befestigung	Gewinding
Drehmoment Gewinding, max.	0,8 Nm
Anschluss rückseitig	Stiftleiste / Steckfassung
PIN 1	Öffner 1
PIN 2	Öffner 2
PIN 3	Öffner 1
PIN 4	Öffner 2

> Elektrische Kennwerte


Schaltspannung, min.	0,02 V
Schaltspannung, max.	25 V
Schaltstrom, min.	0,0001 A
Schaltstrom, max.	0,1 A

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen



Einbauöffnung-Zeichnungen



Schaltschema-Zeichnung

