



Produktdetails

# TRFM/600

## TRFM/600 Stromwandler



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | TRFM/600                                                                                                                                                 |
| Bestellnummer            | 2CSM100160R1111                                                                                                                                          |
| EAN                      | 8012542047506                                                                                                                                            |
| Beschreibung             | TRFM/600 Stromwandler                                                                                                                                    |
| Langbeschreibung         | Modularer Stromwandler mit 29mm Durchmesser Primärseitig .../5 A. Ihre kompakte Größe und schnelle Montage ermöglichen eine einfache und präzise Messung |

| Technische Daten                        |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Bemessungsstromstärke                   | 600 A                      |
| Primärer Bemessungsstrom ( $I_{pn}$ )   | 600 A                      |
| Sekundärer Bemessungsstrom ( $I_{sn}$ ) | 5 A                        |
| Strombegrenzungsfunktion                | FS 5                       |
| Ausgangsscheinleistung                  | 8 V·A                      |
| Sekundäre Ausgangsverbindung            | Schraubverbindung          |
| Ausführung                              | Durchleistungsstromwandler |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Anzahl Eingänge | Primär 1    |
| Montageart      | DIN-Schiene |

Material Compliance

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 9AKK106713A5716                                    |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Datum                                | 20230928                                           |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                    |

Umgebungsbedingungen

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Schutzart           | IP20                  |
| Umweltinformationen | Siehe RoHS-Richtlinie |

Abmessungen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Breite              | 0.065 m  |
| Höhe                | 0.075 m  |
| Tiefe               | 0.100 m  |
| Gewicht             | 0.195 kg |
| Bohrungsdurchmesser | 155 mm   |

Bestelldaten

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Menge                | Karton 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 |                |
| Bruttogewicht        | 0.859 kg       |
| Verpackungseinheit 1 |                |
| E-Nummer (Finnland)  | 6701051        |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK106713A5716 |
|----------------------------|-----------------|

Installation / Montage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Hauptdokumente

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107992A7630 |
|------------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8         | EC002048 - Stromwandler                                                                 |
| ETIM 9         | EC002048 - Stromwandler                                                                 |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| WEEE B2C / B2B                                   | B2C              |
| CN8                                              | 85043121         |
| eClass                                           | V11.0 : 27210902 |
| Kennbuchstabe<br>(elektrische<br>Betriebsmittel) | T                |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Einrichtungen zur Energiemessung → Stromwandler

