

RAMO 22 I, M12, Bund rund, Leuchtmittel weiß, Blende weiß, M12 4-polig A-kodiert



Haupt- / Anwendungsgebiete

- Messen-Steuern-Regeln
- Elektrotechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Chemische Industrie
- Industrie-Roboter

Spezielle Features

- Energieeffiziente und helle LED-Signalleuchte
- 180° Sichtfeld
- Einteiliges Monogehäuse
- Einzigartige Baureihe mit einfachem Plug & Play Anschluss
- Komplett abgestimmtes Design - passend zur Befehlsgerätebaureihe RAFIX
- Einbaugröße: 22,3 mm
- In vielen Farben verfügbar



Beschreibung

Die RAMO I Signalleuchten erweitern die Baureihe durch eine helle und energieeffiziente Signalleuchte. Durch die konkave Blende liegt der Abstrahl- und Betrachtungswinkel bei über 180° und unterscheidet sich dadurch optisch von den RAMO T Drucktastern. Die Signalleuchte ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Wie bei allen RAMO Betätigern erfolgt der Anschluss ganz einfach per Plug & Play ohne manuelle Verdrahtung - mit M12 Sensorkabeln.

Mit den RAMO I FLEXLAB Signalleuchten ist eine individuelle Konfiguration der Blendenfarbe und Beschriftung kundenseitig möglich. Dies ermöglicht eine maximale Flexibilität. Blenden sind zusätzlich als Zubehör notwendig.

Zusätzliche Informationen gemäß UL-Zertifikat:

Nur für Stromquelle der Klasse 2 oder begrenzte Spannung / begrenzter Strom

Installation nur durch geschultes Fachpersonal.

Typ 4x Indoor nur mit Kabel "Kat. Nr. 7000-08061-0210100 PUR 4x0,25mm² mit M8-Stecker, Nennleistung max. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat. Nr. 7000-12221-0340100 PUR 4x0,34mm² mit M12-Steckverbinder, Nennleistung max. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat.-Nr. 7000-12221-0340100

Zur Verwendung auf einer ebenen Oberfläche eines Gehäuses vom Typ 1 oder 4x nur für Innenräume.

Technische Daten

> Allgemein

Farbe	schwarz
Farbe der Blende	weiß
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	transluzent
Farbe des Bundes	schwarz
Farbe des Leuchtmittels	weiß
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-40 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C
beleuchtbar	ja
Leuchtmittel	LED
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	12 g
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP66 IP67 IP69
Schutzart rückseitig gem. DIN EN 60529	IP66 IP67
UL Enclosure Type Rating frontseitig	type 4X indoor
Umweltbeständigkeit	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78
Salznebelbeständigkeit nach Norm	IEC 60068-2-11
Stoßfestigkeitsgrad IK	04 frontal
MOQ Auftrag	10 Stück
Verschmutzungsgrad gem. DIN EN 61010-1	Verschmutzungsgrad 2
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

> Einbaumaße

Außenmaß Länge	29,8 mm
Außenmaß Breite	29,8 mm
Außenmaß Höhe	41,8 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Einbautiefe	30,2 mm
Einbauhöhe	11,6 mm
Raster, min.	30 mm
Maß des Bundes	29,8 mm

> Mechanische Kennwerte

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)


Festigkeit seitliche Krafteinwirkung	300 N
Befestigung	Gewinding
Drehmoment Gewinding, max.	1,2 Nm
Anschluss rückseitig	M12 4-polig A-kodiert
PIN 2	LED +
PIN 3	GND

> Elektrische Kennwerte


Bemessungsisolationsspannung	250 V
Bemessungsstossspannung	800 V
Bemessungsbetriebsspannung	DC 20 - 28 V
Betriebsspannung des Leuchtmittel, min.	20 V
Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	28 V
Spannungsart	DC
Bemessungsbetriebsstrom	0,01 A
Nenn-Betriebsspannung	20-28 V
Betriebsstrom des Leuchtmittel, min.	8 mA
Betriebsstrom des Leuchtmittel, max.	12 mA
Verlustleistung	0,7 W
Überspannungskategorie	2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bedingter Kurzschlussstrom	1.000 A

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen



Einbauöffnung-Zeichnungen



acc. to IEC 60947-5-1

Schaltschema-Zeichnung

