



Produktdetails

DY365

DY365 Zeitschaltuhr



Allgemeine Informationen	
Typ	DY365
Bestellnummer	2CSM221201R1000
EAN	8012542212010
Beschreibung	DY365 Zeitschaltuhr
Langbeschreibung	Digitale Jahreszeitschaltuhr mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle zur App-Programmierung mit Smartphone oder Tablet. Mit Kanalerweiterungen auf bis zu 6 Kanäle ausbaubar. Potenzialfreie Wechselkontakte zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Programmierung von Tages-, Wochen-, Ferien-, Impuls-, Zyklus- und Zufallsprogrammen mit bis zu 120 Speicherplätzen. Hohe Sicherheit durch plombierbare Klarsichtabdeckung und Zugriffsschutz über PIN-Code. LED-Last bis 500 W schaltbar. Hinterleuchtetes Display und automatische Umstellung von Sommerzeit/Winterzeit. Anschluss von separater DCF77-Antenne oder GPS-Antenne möglich.

Technische Daten	
Normen	EN 60730-2-7EN-301 489-1 EN-301 489-3 EN-301 489-17 EN-301 489-19 EN-300 328

	EN-62479 EN-60950-1 EN 50581
Funktion	Astro Jahresprogramm
Betriebsspannung	195.5 ... 253 V AC
Versorgungsspannung	230 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	(Maximum) 4 kV
Maximaler Schaltstrom	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Maximale Belastbarkeit	16 A 10 A
Maximale Schaltleistung	4000 W 2.6 W
Verlustleistung	2.6 W
Bemessungsleistung	230 V AC
Genauigkeit	± 0,5 s / 24h
Anzahl Kanäle	2
Maximale Anzahl Programme	900
Anzugsdrehmoment	0.5 N·m
Minimalste Umschaltzeit	1 Minute(n)
Kontaktart	Umstellung
Zählertyp	digital
Montageart	DIN-Schiene
Optionen	mit Gangreserve
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Batterielaufzeit	5 Jahr(e)
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	0.011 kg
Anzahl Batterien	1
Anschlussmöglichkeit	starr 2.5 mm ²
Nennschaltleistung	2000 W FluorescentLamps 600 V·A 2000 W 600 V·A 500 W

Material Compliance	
RoHS Information	2CSC441019D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	20211115
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -20 ... +50 °C (Lagerung) -25 ... +70 °C
Schutzart	Gehäuse IP20

Abmessungen				
Breite in Teilungseinheiten				4
Breite				72 mm
Höhe				65 mm
Tiefe				87 mm
Gewicht				0.250 kg

Bestelldaten				
Menge				Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1				
Bruttogewicht				0.320 kg
Verpackungseinheit 1				
E-Nummer (Schweden)				1330657

Zertifikate und Deklarationen				
Konformitätserklärung - CE				2CSC441019D2701

Installation / Montage				
Montage- und Betriebsanleitung				2CSM441045D0201

Hauptdokumente				
Datenblatt, technische Information				9AKK107992A5538

Klassifizierungen				
ETIM 8				EC002305 - Verteilerschaltuhr digital
ETIM 9				EC002305 - Verteilerschaltuhr digital
WEEE Kategorie				5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B				B2C
CN8				85364900
eClass				V11.0 : 27200110
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)				K

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM250421R1000	DYW DCF77 Antenne	DYW DCF77	1	Stück
2CSM250411R1000	DYW GPS Antenne	DYW GPS	1	Stück
2CSM221191R1000	DY365 2CE Zeitschaltuhr	DY365 2CE	1	Stück
2CSM221181R1000	DY365 4CE Zeitschaltuhr	DY365 4CE	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Steuer- und Automatisierungsgeräte → Analoge und digitale Zeitschaltuhren

