




LED Maschinenleuchte mit Signalfunktion
LED machine light with signal function



TUBELED 25 RGB-W, IO-Link, 540 mm, 24V DC

Artikel-Nr.:	154390-11
EAN:	4260556626277

Bestell-Nr.:	154390-11
Modell:	TUBELED_25 RGB-W I/O
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED
Lampenleistung Weiß:	~14,4 W
Lampenlichtstrom Weiß:	2304 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	~159 lm/W
Lampenleistung Rot:	~4,3 W
Lampenleistung Grün:	~2,9 W
Lampenleistung Blau:	~4,3 W
Lampenlichtstrom Rot:	276 lm
Lampenlichtstrom Grün:	504 lm
Lampenlichtstrom Blau:	168 lm
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe Weiß:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Anschluss Leuchte:	Steckverbindung M8
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Einscheiben-Sicherheitsglas diffus
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30... +55 °C
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas
Höhe [B] x Breite [C]:	~28 mm x ~23 mm
Länge [A]:	540 mm
Gewicht:	450 g
Bruttogewicht:	600 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Befestigungszubehör:	optional
Kennzeichnung:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren IO-Link Platine

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)




LED Maschinenleuchte mit Signalfunktion LED machine light with signal function



TUBELED_25 RGB-W, IO-Link, 540 mm (21,26''), 24V DC

Item number: 154390-11
EAN: 4260556626277

Order number:	154390-11
Model:	TUBELED_25 RGB-W I/O
Type:	LED surface-mounted light
Illuminant:	SMD RGB-W cluster LED
Power consumption white:	~14,4 W
Lamp luminous flux white:	2304 lm
Lamp luminous efficiency:	~159 lm/W
Power consumption RED:	~4,3 W
Power consumption GREEN:	~2,9 W
Power consumption BLUE:	~4,3 W
Lamp luminous flux RED:	276 lm
Lamp luminous flux GREEN:	504 lm
Lamp luminous flux BLUE:	168 lm
Light distribution:	direct
Light colour white:	daylight white (5200 - 5700K)
Connected load:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Connection (connector):	connector M8
Degree of protection:	IP67
Class of protection:	III
Glare-free	diffused safety glass
Beam angle (optics):	100°
Operating temperature:	-30... +55 °C (-22... 131 °F)
Colour rendering white (Ra):	> 85
Lamps lifetime:	> 60,000 h
Housing material:	aluminium
Cover material:	safety glass, shatterproof
Height [B] x Width [C]:	~28 mm x ~23 mm (~1,10" x ~0,91")
Length [A]:	540 mm (21,26")
Weight (net):	450 g (~16 oz)
Gross weight:	600 g (~21 oz)
Risk group (DIN EN 62471):	free group
Mounting accessories:	option
Marking:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Made in:	Germany
Feature:	RGB-W: Illumination and beacon in one light; IO-Link board



Lamps lifetime in operation hours (L80/B10)