



Produktdetails

RT5/32

RT5/32 Löschiglied 12-32V DC, Transildiode für AL9-AL40 / ASL9-ASL16 / GAE



Allgemeine Informationen

Typ	RT5/32
Bestellnummer	1SBN050020R1000
EAN	3471522121608
Beschreibung	RT5/32 Löschiglied 12-32V DC, Transildiode für AL9-AL40 / ASL9-ASL16 / GAE
Langbeschreibung	RT5/32 ist ein Transil-Dioden-Löschiglied zur Reduzierung des maximalen Überspannungsspitzenwerts und zur Begrenzung oder sogar vollständigen Eliminierung der hohen Vordämpfungsspannungsfrequenzen bei Verwendung mit einem gleichstrombetriebenen konventionellen Schütz für eine Steuerstromkreis-Nennspannung zwischen 12 ... 32 V DC. Der Überspannungsschutz wird auf das Ober- oder Seitenteil des Schützes oder des Schützrelais aufgesteckt, ohne dass sich die Abmessungen des Gerätes ändern. Es werden eine Reihe von Nachteilen beobachtet, die von der Störung elektronischer Geräte über den Ausfall von Isolatoren bis hin zur Zerstörung bestimmter empfindlicher Bauteile reichen. Der Überspannungsschutz wird auf das Ober- oder Seitenteil des Schützes oder des Schützrelais aufgesteckt, ohne dass sich die Abmessungen des Gerätes ändern. Gute Energieabsorption - Unpolarisiertes System - Einfaches, zuverlässiges System Sehr schnelles Clipping: Dämpfung von steilen Fronten und damit von hohen Frequenzen. Keine Betriebsverzögerungen.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	2 Stück
---------------------	---------

Zolltarifnummer 85363030

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SBC100214C0201
Montage- und Betriebsanleitung	1SBC101020M9701
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite	30.25 mm
Tiefe	32.4 mm
Höhe	10.5 mm
Gewicht	0.015 kg

Technische Daten

Bemessungssteuerspannung (U _c)	Gleichstrombetrieb 12 ... 32 V DC
Geeignet für	ASL09 ASL12 ASL16 NSL22E NSL31E NSL40E NSL44E NSL53E NSL62E NSL71E NSL80E VASL09 VASL12 VASL16 AL9 AL9Z AL12 AL12Z AL16 AL16Z AL26 AL30 AL40 AE45 AE50 AE63 AE75 TAL9 TAL12 TAL16 TAL26 TAL30 TAL40 TAE45 TAE50 TAE75 GAE75 NL22E NLZ22E NL31E NLZ31E NL40E NLZ40E NL44E NL53E NL62E NL71E NL80E NL33/11

NL51/11
TNL22E
TNL31E
TNL40E
TNL44E
TNL62E
TNL80E

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -20 ... +70 °C

Material Compliance	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2021-006202
RoHS Information	2CMT2021-006277
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	1SBD250816U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250833U1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
RINA Zertifikat	RINA_ELE172319XG001
UL Zertifikat	UL_20120523-E312527_1_3
UL Zulassung	UL_E312527

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	Blister 2 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	65 mm
Länge Verpackungseinheit 1	96 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	12 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.03 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471522121608
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 324 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	245 mm
Länge Verpackungseinheit 2	75 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	153 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	4.86 kg
Menge Verpackungseinheit 3	1200 Stück

Klassifizierungen		
ETIM 4	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik	
ETIM 5	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik	
ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik	
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik	
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik	
eClass	V11.0 : 27371392	
UNSPSC	39121610	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4906 >> Surge suppressers	
E-Nummer (Finnland)	3709237	
E-Nummer (Schweden)	3210520	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze

