




Produktdetails

CR-S060VDC1R

CR-S060VDC1R Steckbares Interface-Relais 1We, A1-A2=60VDC, Output=6A/250VAC



Allgemeine Informationen	
Typ	CR-S060VDC1R
Bestellnummer	1SVR405501R5010
EAN	4013614499166
Beschreibung	CR-S060VDC1R Steckbares Interface-Relais 1We, A1-A2=60VDC, Output=6A/250VAC
Langbeschreibung	Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 6 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-S Reihe verfügt über 5 verschiedene Spulenspannungsbereiche mit 1 Wechslerkontakte, wahlweise in Standard oder hartvergoldeter Ausführung. Zwei Varianten werden angeboten: Komplettvarianten oder frei wählbare Sockel und Steckrelais.

Bestelldaten	
EAN	4013614499166
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85364900

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	2CDC110004C0210_05
Montage- und Betriebsanleitung	2CDC117022D0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen	
Breite	5 mm
Höhe	15 mm
Tiefe	28 mm
Gewicht	0.005 kg

Technische Daten	
Funktion	steckbares, schlankes Interface-Relais CR-S
Unterfunktion	Relais mit Standardkontakten
Bemessungssteuerspeis espannung (U _s)	60 V DC
Ausgang	1 Wechsler
Ausgangssignal	250 V / 6 A
Bemessungsbetriebsstr om AC-12 (I _e)	(230 V) 6 A
Bemessungsbetriebsstr om DC-12 (I _e)	(24 V) 6 A
Bemessungsbetriebsstr om DC-13 (I _e)	(24 V) 1 A
Schutzart	IP20
Überspannungskategori e	III
Verschmutzungsgrad	2
Normen	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 61810-1 UL 508

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -40 ... +85 °C (Lagerung) 0 ... +40 °C

Material Compliance	
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
RoHS Information	1SVD981001-4400
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Produktkreislaufwirtschaft	
Umweltinformationen	1SAA981009-2403

Zertifikate und Deklarationen	
CQC Zertifikat	CQC_14002108002
CSA Zertifikat	CSA_262671-2785865
cUR Zertifikat	cUR_E244330
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19
UR Zertifikat	UR_E244330
VDE Zertifikat	VDE_40039479

Verpackungsinformationen	
Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	300 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	7.4 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	23.7 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.06 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4013614486494

Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 7	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 8	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 9	EC001437 - Schaltrelais
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331
E-Nummer (Finnland)	2712358
E-Nummer (Schweden)	4001388

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler

