



Produktdetails

CR-U 51B

CR-U 51B Steckmodul RC Glied, 6-24VAC/DC



Allgemeine Informationen	
Typ	CR-U 51B
Bestellnummer	1SVR405663R0000
EAN	4013614529092
Beschreibung	CR-U 51B Steckmodul RC Glied, 6-24VAC/DC
Langbeschreibung	Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 10 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-U Reihe verfügt über 12 verschiedene Spulenspannungen mit 2-3 Wechslerkontakten. Eine eingebaute Prüftaste für manuelle Betätigung und Verriegelung der Ausgangskontakte kann bei Bedarf entfernt werden. Es können Relais mit und ohne eingebaute LED bestellt werden. Zwei Sockelvarianten werden angeboten: Standardsockel und logischer Sockel. Steckbare Funktionsmodule wie Verpolschutz / Freilaufdiode, LED Modul, RC-Glieder, Überspannungsschutz oder multifunktionale Zeitmodule erweitern die Einsatzgebiete der steckbaren Universalrelais.

Bestelldaten

EAN	4013614529092
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85480090

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC110004C0210_05
Montage- und Betriebsanleitung	2CDC117008D0204
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite	34 mm
Höhe	24 mm
Tiefe	9 mm
Gewicht	0.007 kg

Technische Daten

Funktion	Zubehör für Interface Relais CR-U
Unterfunktion	Steckbares Funktionsmodul für universelle Relaissockel
Unterfunktion 2	Funkenlöschung
Bemessungssteuerspeis espannung (U _s)	6 ... 24 V AC/DC 6 ... 24 AC V
Ausgang	keine
Ausgangssignal	-
Normen	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Material Compliance

Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
RoHS Information	1SVD982020-0001
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Produktkreislaufwirtschaft

Umweltinformationen	1SAA981009-2401
---------------------	-----------------

Zertifikate und Deklarationen

CSA Zertifikat	CSA_262671_2785566
cURus Zertifikat	cURus508_E244328
Konformitätserklärung - CE	1SVD982020-0001
Konformitätserklärung - UKCA	1SVD982020-1000
EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Verpackungsinformationen	
Menge	Beutel 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	180 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	9 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	220 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.072 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4013614374425

Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 7	EC002586 - Zubehör für Schaltrelais
ETIM 8	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
ETIM 9	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
eClass	V11.0 : 27371692
UNSPSC	39122331
E-Nummer (Finnland)	2712804
E-Nummer (Schweden)	4005444

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler

