



Produktdetails

BCM/S16.1.1

BCM/S16.1.1 BAC-Modul, 16 Digitale Eingänge/Ausgänge, 24V, 0,5A



Allgemeine Informationen	
Typ	BCM/S16.1.1
Bestellnummer	2CDG120064R0011
EAN	4016779064422
Beschreibung	BCM/S16.1.1 BAC-Modul, 16 Digitale Eingänge/Ausgänge, 24V, 0,5A
Langbeschreibung	Erweiterungsmodul für den BAC/S Gebäudeautomationscontroller KNX mit 16 umschaltbaren digitalen Eingänge oder Ausgängen für 24V DC. Die elektronischen Transistor-Ausgänge schalten 0,5 A. Anschluss der Leitungen über steckbare Federklemmen.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	9AKK107046A7502
Montageart	DIN-Schiene
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	9AKK107046A7502
Anzahl Ausgänge	16
Anzahl digitaler Eingänge	16
Anzahl Eingänge	Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 16
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Nein
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten	
Hilfsspannung AC/DC	24 V DC
Ausgangsspannung (U _{out})	24 V DC
Maximaler Schaltstrom	0.5 A
Verlustleistung	4.8 W

Design	
Farbe	lichtgrau

Abmessungen	
Breite	34 mm
Höhe	135 mm
Tiefe	74 mm
Gewicht	0.19 kg

Material Compliance	
RoHS Status	nicht erforderlich
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	9AKK107046A7502

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC001419 - SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
eClass	V11.0 : 27242204
UNSPSC	32151705
Kennbuchstabe	A

(elektrische Betriebsmittel)	
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Heizung, Lüftung und Kühlung → Zentrale HLK-Steuergeräte

