



Produktdetails**PS1/19/30****PS1/19/30 Phasenschiene 1-phasig**

Allgemeine Informationen

Typ	PS1/19/30
Bestellnummer	2CDL210001R3019
EAN	4016779653312
Beschreibung	PS1/19/30 Phasenschiene 1-phasig
Langbeschreibung	<p>ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmtype (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)</p>

Technische Daten

Normen	IEC/EN 60947-1
Geeignet für	S200 F200

DDA200

Geeignet für Produktklasse	1-pole devices (e.g. S201-SD201) Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz
Bemessungsbetriebsspannung	230 / 400 V AC (Maximum) 690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I _{cw})	25 kA
Bemessungsdauerstrom (I _u)	120 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz DC
Neigung	17.5
Anzahl Pole	19
Anzahl Phasen	1
Anzahl montierbare Geräte	19
Überspannungskategorie	19 III
Zubehörtyp	Phasenschiene
Anschlussart	Pin
Gehäusematerial	Lichtgrau, RAL 7035
Einbaulage	beliebig
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Bemessungsquerschnitt	30 mm ²

Material Compliance

RoHS Information	9AKK108468A1264
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230517
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Verschmutzungsgrad	2
Umweltinformationen	DIN EN 60068

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	19
Breite	22.2 mm
Höhe	20 mm
Tiefe	333 mm
Gewicht	0.145 kg

Bestelldaten

Menge	Karton 50 Stück
-------	-----------------

Verpackungseinheit 1	7.7 kg
Bruttogewicht	
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108469A0841
Konformitätserklärung - UKCA	9AKK108469A0914

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CSC400002D0208
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000215 - Phasenschiene
ETIM 9	EC000215 - Phasenschiene
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	W

Accessories

Identifier	Description	Type Quantity	Unit Of Measure
2CDL200001R0012	BSK Berührungssc hutzkappe	5	Stück
2CDL200003R5001	SZ-ESK3 Einspeiseklem me	10	Stück
2CDL200001R0004	PS-END 0 PS-END 0 Endkappe 0- phasig	50	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör → Phasenschienen (IEC)

