

IoT ready

NEXT LEVEL Easy Touch FUNCTIONS



1

Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Auswertegerät aus Edelstahl mit Staub- und Spritzwasserschutz IP68 und bis zu vier Schnittstellen, optional mit Eichung

Merkmale

- Staub- und spritzwassergeschützt (IP68), daher ideal für Industrie und Außeneinsatz
- Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll
- Industrie 4.0: Austausch von Daten und Steuerbefehlen optional über bis zu vier Schnittstellen nach individuellem Bedarf: zwei kabelgebundene (RS-232, Ethernet, USB oder Analogmodul) und zwei Funkschnittstellen (WLAN, Bluetooth)
- Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:
  - Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses
  - Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken
  - Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts
  - Schnittstelle 4 (Bluetooth): Kontinuierliches Senden an ein Tablet zur Überwachung eines Prozesses
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol
- Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten, siehe *Internet*

*Hinweis: Es können nur zwei kabelgebundene (RS-232, Ethernet, USB oder Analogmodul) und zwei Funkschnittstellen (WLAN, Bluetooth) gleichzeitig genutzt werden

STANDARD



OPTION



FACTORY



KERN	KXC-TM
Anzeige (Segmente)	6-stellig
EU-Bauartzulassung	Ja
Auflösung eichfähig (e)	3.000
Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	999.999
Wägebereiche	2
Wägeeinheiten	kg, g, lb, ffa, PCS, % | Eichfähig: kg, g
Ziffernschritte	5, 10, 20, 50, n
Stückzählen mit Referenz	n
Display, Ziffernhöhe	LCD, 48 mm
Display Hinterleuchtung	ja
DMS-Wägezellen	87 – 1227 Ω
Linearisierung (in Punkten)	3
Eingangsspannung	110 V - 240 V AC
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	-10 °C – 40 °C
Abmessungen Gehäuse B×T×H	232×150×77,3 mm
Nettogewicht	1,6 kg