



Produktdetails

1/2UF2121

1/2UF2121 Brandschutz-Gehäuse, Reihen: 6,
30 mm x 332 mm x 205 mm, II (schutzisoliert),
IP41



Allgemeine Informationen	
Typ	1/2UF2121
Bestellnummer	2CPX040077R9999
EAN	4011617400776
Beschreibung	1/2UF2121 Brandschutz-Gehäuse, Reihen: 6, 30 mm x 332 mm x 205 mm, II (schutzisoliert), IP41
Langbeschreibung	Brandschutz-Wandschrank, Baureihe UF, Leerschrank, Montageart: Unterputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP41, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, rauchdicht, kaltrauchdicht, Feuerwiderstand 90 min geprüft nach DIN 4102-2, Brandlastdämmung 90 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 90 min in Anlehnung an DIN 4102-12, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, oberflächenbeschichtet, in RAL AEHNLICH7035, Gehäuse aus nicht brennbarem Material, einflüglige Tür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag links, Leitungseinführung oben über Kabelschott, unten über Kabelschott, Abmessungen in mm (H x B x T): 982 x 332 x 205, Rasteinheit 6 RE, Bauhöhe 2, Feldbreite 1, Platzeinheiten 72, vorbereitet für den Ausbau mit Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-Montagegerüst

Technische Daten	
Gefahrenklassen	E90

Entflammbarkeit		
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V	
Betriebsspannung	400 V	
Anzahl Flanschöffnungen	1	
Anzahl Sicherungsautomaten	"	
Anzahl Leitungseinführungen	1	
Rastereinheiten (RE)	6	
Konfigurierung	vorbereitet für den Ausbau mit Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-Montagegerüst	
Typ Abdeckplatte	-	
Gehäusotyp	Brandschutz-Wandschrank	
Bauhöhe	2	
Montageart	Unterputzmontage	
Türart	einflügelige Tür	
Ausführung der Oberfläche	oberflächenbeschichtet	
Gehäusematerial	Other	
Art der Abdeckung	mit Einkerbung	
Platzeinheiten (PLE)	72	
Zählerfelder	0	
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau	
Farbe	lichtgrau	

Material Compliance

REACH Erklärung	2CPC100005X0201	
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363	

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP41	
Schutzklasse	II (schutzisoliert)	

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12	
Breite	332 mm	
Höhe	30 mm	
Tiefe	205 mm	
Gewicht	55 kg	
Einbautiefe (t ₂)	118 mm	
Stärke	Schrankmaterial 72 mm Türmaterial 72 mm	

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück	
-------	-----------------	--

Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	55 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
-------------------------------	-----------------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Safety Information

Funktionserhalt	E 90
-----------------	------

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Brandschutz-Gehäuse - Brandschutz-Vorsatztüren → UF

