



Produktdetails

MS227

MS227 Sammelschienensystem horizontal 300 mm x 500 mm x 215 mm , 000



Allgemeine Informationen	
Typ	MS227
Bestellnummer	2CPX041276R9999
EAN	4011617412762
Beschreibung	MS227 Sammelschienensystem horizontal 300 mm x 500 mm x 215 mm , 000
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX151, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 630 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst <u>muss separat bestellt werden</u>

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	630 A

Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (Ics)	28 kA
Sammelschienenlage	Zentrale Mitte
Anzahl Pole	3
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Ausstattung	Excludes Devices
Montagegerüst	WR oder EDF
Gehäusotyp	Innenausbau Modul
Bauhöhe	000
Platzeinheiten (PLE)	48
Zählerfelder	0
Modulfunktion	Sammelschienensystem horizontal
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	500 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	215 mm
Gewicht	1.31 kg
Einbautiefe (t2)	215 mm

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.31 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC001896 - Verteilerbaugruppe Sammelschienen
ETIM 9	EC001896 - Verteilerbaugruppe Sammelschienen
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85371098
eClass	V11.0 : 27400610
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX042023R9999	ZX1183 5 mm x 94 mm x 100 mm	ZX1183	1	Stück
2CPX042024R9999	ZX1184 16 mm x 94 mm x 88 mm	ZX1184	1	Stück
2CPX060208R9999	ZX158 Endabdeckung, 31 mm x 166 mm x 5 mm	ZX158	1	Stück
2CPX042789R9999	ZX2407 30 mm x 208 mm x 5 mm	ZX2407	1	Stück
2CPX042790R9999	ZX2408 30 mm x 208 mm x 10 mm	ZX2408	1	Stück
2CPX041535R9999	ZXM1059 30 mm x 548 mm x 5 mm	ZXM1059	1	Stück
2CPX041536R9999	ZXM1060 30 mm x 798 mm x 5 mm	ZXM1060	1	Stück
2CPX041537R9999	ZXM1061 30 mm x 1048 mm x 5 mm	ZXM1061	1	Stück
2CPX041538R9999	ZXM1062 30 mm x 1298 mm x 5 mm	ZXM1062	1	Stück
2CPX041541R9999	ZXM1065 30 mm x 548 mm x 10 mm	ZXM1065	1	Stück
2CPX041542R9999	ZXM1066 30 mm x 798 mm x 10 mm	ZXM1066	1	Stück
2CPX041543R9999	ZXM1067 30 mm x 1048 mm x 10 mm	ZXM1067	1	Stück
2CPX041544R9999	ZXM1068 30 mm x 1298 mm x 10 mm	ZXM1068	1	Stück
2CPX041571R9999	ZXM1099 30 mm x 600 mm x 5 mm	ZXM1099	1	Stück
2CPX041572R9999	ZXM1100 30 mm x 850 mm x 5 mm	ZXM1100	1	Stück
2CPX041573R9999	ZXM1101 30 mm x 1100 mm x 5 mm	ZXM1101	1	Stück
2CPX041574R9999	ZXM1102 30 mm x 1350 mm x 5 mm	ZXM1102	1	Stück
2CPX041577R9999	ZXM1105 30 mm x 600 mm x 10 mm	ZXM1105	1	Stück
2CPX041578R9999	ZXM1106 30 mm x 850 mm x 10 mm	ZXM1106	1	Stück
2CPX041579R9999	ZXM1107 30 mm x 1100 mm x 10 mm	ZXM1107	1	Stück
2CPX041580R9999	ZXM1108 30 mm x 1350 mm x 10 mm	ZXM1108	1	Stück
2CPX042316R9999	ZXM2020 30 mm x 434 mm x 5 mm	ZXM2020	1	Stück
2CPX042317R9999	ZXM2021 30 mm x 684 mm x 5 mm	ZXM2021	1	Stück
2CPX042318R9999	ZXM2022 30 mm x 934 mm x 5 mm	ZXM2022	1	Stück
2CPX042319R9999	ZXM2023 30 mm x 1184 mm x 5 mm	ZXM2023	1	Stück
2CPX042817R9999	ZXM2024 30 mm x 1434 mm x 5 mm	ZXM2024	1	Stück
2CPX042321R9999	ZXM2026 30 mm x 434 mm x 10 mm	ZXM2026	1	Stück
2CPX042322R9999	ZXM2027 30 mm x 684 mm x 10 mm	ZXM2027	1	Stück
2CPX042323R9999	ZXM2028 30 mm x 934 mm x 10 mm	ZXM2028	1	Stück
2CPX042324R9999	ZXM2029 30 mm x 1184 mm x 10 mm	ZXM2029	1	Stück
2CPX042818R9999	ZXM2030 30 mm x 1434 mm x 10 mm	ZXM2030	1	Stück
2CPX042685R9999	ZXM2237 30 mm x 388 mm x 5 mm	ZXM2237	1	Stück
2CPX042686R9999	ZXM2238 30 mm x 638 mm x 5 mm	ZXM2238	1	Stück
2CPX042687R9999	ZXM2239 30 mm x 888 mm x 5 mm	ZXM2239	1	Stück
2CPX042688R9999	ZXM2240 30 mm x 1138 mm x 5 mm	ZXM2240	1	Stück
2CPX042689R9999	ZXM2241 30 mm x 1388 mm x 5 mm	ZXM2241	1	Stück
2CPX042697R9999	ZXM2249 30 mm x 388 mm x 10 mm	ZXM2249	1	Stück
2CPX042698R9999	ZXM2250 30 mm x 638 mm x 10 mm	ZXM2250	1	Stück
2CPX042699R9999	ZXM2251 30 mm x 888 mm x 10 mm	ZXM2251	1	Stück
2CPX042700R9999	ZXM2252 30 mm x 1138 mm x 10 mm	ZXM2252	1	Stück
2CPX042701R9999	ZXM2253 30 mm x 1388 mm x 10 mm	ZXM2253	1	Stück
2CPX042763R9999	ZXM2337 30 mm x 345 mm x 5 mm	ZXM2337	1	Stück
2CPX042764R9999	ZXM2338 30 mm x 595 mm x 5 mm	ZXM2338	1	Stück
2CPX042765R9999	ZXM2339 30 mm x 845 mm x 5 mm	ZXM2339	1	Stück
2CPX042766R9999	ZXM2340 30 mm x 1095 mm x 5 mm	ZXM2340	1	Stück
2CPX042767R9999	ZXM2341 30 mm x 1345 mm x 5 mm	ZXM2341	1	Stück
2CPX042775R9999	ZXM2349 30 mm x 345 mm x 10 mm	ZXM2349	1	Stück
2CPX042776R9999	ZXM2350 30 mm x 595 mm x 10 mm	ZXM2350	1	Stück
2CPX042777R9999	ZXM2351 30 mm x 845 mm x 10 mm	ZXM2351	1	Stück
2CPX042778R9999	ZXM2352 30 mm x 1095 mm x 10 mm	ZXM2352	1	Stück
2CPX042779R9999	ZXM2353 30 mm x 1345 mm x 10 mm	ZXM2353	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Montiert
→ Sammelschienensystem ohne Kupferschienen

