



Produktdetails

3/9SF302

3/9SF302 Brandschutz-Gehäuse, Reihen: 12,
2198 mm x 898 mm x 349 mm, II
(schutzisoliert), IP44



Allgemeine Informationen	
Typ	3/9SF302
Bestellnummer	2CPX043308R9999
EAN	4011617433088
Beschreibung	3/9SF302 Brandschutz-Gehäuse, Reihen: 12, 2198 mm x 898 mm x 349 mm, II (schutzisoliert), IP44
Langbeschreibung	Brandschutz-Standschrank, Baureihe SF, Leerschrank, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, Feuerwiderstand 30 min. geprüft nach DIN 4102-2, rauchdicht, kaltrauchdicht, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, oberflächenbeschichtet ähnlich RAL 7035, Gehäuse aus nicht brennbarem Material, einflüglige Tür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts, Leitungseinführung oben über Kabelschott, unten über Kabelschott, Vorbereitet für den Ausbau mit CombiLine-Modulen auf EDF-Montagegerüst

Technische Daten	
Gefahrenklassen	E30
Entflammbarkeit	
Bemessungsbetriebsspa	(Maximum) 400 V

nnung	
Betriebsspannung	400 V
Anzahl Flanschöffnungen	1
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl Leitungseinführungen	3
Rastereinheiten (RE)	12
Konfigurierung	vorbereitet für den Ausbau mit Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine- Module auf EDF-Montagegerüst
Typ Abdeckplatte	-
Gehäusetyp	Brandschutz-Standschrank
Bauhöhe	9
Montageart	Standschrank
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	oberflächenbeschichtet
Gehäusematerial	Other
Art der Abdeckung	mit Einkerbung
Platzeinheiten (PLE)	432
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36
Breite	898 mm
Höhe	2198 mm
Tiefe	349 mm
Gewicht	278 kg
Einbautiefe (t ₂)	240 mm
Stärke	Schrankmaterial 72 mm Türmaterial 72 mm

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	289.12 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
-------------------------------	-----------------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Safety Information

Funktionserhalt	E 30
-----------------	------

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Brandschutz-Gehäuse - Brandschutz-Vorsatztüren → SF

