



Produktdetails

BRW19

BRW19 Rückwand, 2526 mm x 398 mm



Allgemeine Informationen

<u>Typ</u>	BRW19
<u>Bestellnummer</u>	2CPX043434R9999
<u>EAN</u>	4011617434344
<u>Beschreibung</u>	BRW19 Rückwand, 2526 mm x 398 mm
<u>Langbeschreibung</u>	BRW19 Rückwand freien Aufts. 1 FB, Höhe: 2526 mm, Breite: 398 mm

Technische Daten

<u>Anzahl</u>	"
Sicherungsautomaten	
<u>Anzahl Rastereinheiten</u>	13
Gehäusetype	Rückwand
<u>RAL Nummer</u>	RAL 7035 - lichtgrau
<u>Farbe</u>	lichtgrau

Material Compliance

<u>REACH Erklärung</u>	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage (CMRT)

9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	250
Breite	398 mm
Höhe	2526 mm
Gewicht	67 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	69.7 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	No declaration needed
CE	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002524 - Seiten-/Rückwand (Schaltschrank)
ETIM 9	EC002524 - Seiten-/Rückwand (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27182101
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Brandschutz-Gehäuse - Brandschutz-Vorsatztüren → SF

