




Produktdetails

WF29KF1M

WF29KF1M Mess- und Wandlerfeld mit
Zählerkreuz, WF, Reihen: 0, 1350 mm x 500
mm x 160 mm, IP2XC



Allgemeine Informationen	
Typ	WF29KF1M
Bestellnummer	2CPX056033R9999
EAN	4011617560333
Beschreibung	WF29KF1M Mess- und Wandlerfeld mit Zählerkreuz, WF, Reihen: 0, 1350 mm x 500 mm x 160 mm, IP2XC
Langbeschreibung	Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, Schutzart IP2XC, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, Bemessungsstrom In 250 A, in RAL 7035, Abmessungen in mm (H x B x T): 1350 x 500 x 160, Netzsystem TN-S, 5-polig, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme nach Vorgabe NB, verdrahtet nach den Vorgaben des NB, Spannungspfad Kurzschlussbegrenzungswendel und Sicherungs-Trennschalter, 3Pol mit Sicherungseinsatz 10,3 x 38mm 3A, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig, Trennstelle vor dem Wandler Sicherungslasttrenner NH1/250A, Wandlerbereich Wandlerrauflage mit herausnehmbarer Wandlerlasche 170 x 30 x 5 mm, Ritz: EKS 60-03, EKS 70-04, EKSO 74, MBS: EASK 31.3, EASK 31.4, EASK 31.5, EASK 41.4, EASK 41.5 (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler Lastschalter 250 A / 3-polig (M8), Primärverdrahtung L1-L3 Cu-Schiene 30 x 5 und 20 x 5, PE+N Cu-Schiene 20 x 5 mm, Anschluss N+PE (M8), Rasteinheit 9 RE, Bauhöhe 5, Feldbreite 2, Platzeinheiten 216, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss, RAL 7035

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-2
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 415 V
Bemessungsstrom (I _n)	220 A
Ausführung	1-stöckig
Anzahl Pole	5
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl Zählerplätze	1
Anzahl Felder	2
Rastereinheiten (RE)	0
Anzahl TSG-Räume	0
Unterer Anschlussraum	mit Sammelschiene 5-polig
Gehäusetyp	Mess- und Wandlerfeld
Bauhöhe	5
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	216
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance	
RoHS Information	2CPC100016X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP2XC

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	24
Breite	500 mm
Höhe	1350 mm
Tiefe	160 mm
Gewicht	25.342 kg

Bestelldaten	
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	26.356 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100016X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000263 - Zählerfeld
ETIM 9	EC000263 - Zählerfeld
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85371098
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX039994R9999	VS442 Ausrüstsatz, 51 mm x 255 mm x 156 mm	VS442	1	Stück
2CPX056172R9999	WZN1U Ausrüstsatz, 51 mm x 255 mm x 156 mm	WZN1U	1	Stück
2CPX038794R9999	VS157EK Satz Einspeiseklemmen x 23.5 mm	VS157EK	1	Stück
2CPX056155R9999	WZC3U157 Ausrüstsatz x 23.5 mm	WZC3U157	1	Stück
2CPX038793R9999	VS178EK Satz Einspeiseklemmen x 20.5 mm	VS178EK	1	Stück
2CPX056156R9999	WZC3U178 Ausrüstsatz x 20.5 mm	WZC3U178	1	Stück
2CPX038792R9999	VS891EK Satz Einspeiseklemmen x 31 mm	VS891EK	1	Stück
2CPX056159R9999	WZC3U891 Ausrüstsatz x 31 mm	WZC3U891	1	Stück
2CPX056030R9999	WZA11 Ausrüstsatz, 850 mm x 250 mm x 160 mm, IP2XC	WZA11	1	Stück
2CPX056031R9999	WZA12 Ausrüstsatz, 850 mm x 250 mm x 160 mm, IP2XC	WZA12	1	Stück
2CPX039999R9999	VS447 Ausrüstsatz, 170 mm x 30 mm x 10 mm	VS447	1	Stück
2CPX039971R9999	VS447N Ausrüstsatz, 170 mm x 30 mm x 10 mm	VS447N	1	Stück
2CPX056168R9999	WZC2U Kupfer-Verbinder, 170 mm x 30 mm x 10 mm	WZC2U	1	Stück
2CPX039969R9999	VS476N Ausrüstsatz, 170 mm x 30 mm x 5 mm	VS476N	1	Stück
2CPX039972R9999	VS477 Ausrüstsatz, 170 mm x 40 mm x 10 mm	VS477	1	Stück
2CPX056169R9999	WZC2U1 Kupfer-Verbinder, 170 mm x 40 mm x 10 mm	WZC2U1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandlerschränke und Wandlerfelder → Mess- und Wandlerfelder

