



Produktdetails

R1.5-3DIN

R1.5-3DIN unisolierter Ringkabelschuh
gelötete Naht Kabelquers. 0,5-1,5 mm²
Farblos nach DIN46234 Kupfer verzinnt
Gewindebolzengr. M3 VPE 100



Allgemeine Informationen	
Typ	R1.5-3DIN
Bestellnummer	7TCA301010R0084
EAN	5415022415728
Beschreibung	R1.5-3DIN unisolierter Ringkabelschuh gelötete Naht Kabelquers. 0,5-1,5 mm ² Farblos nach DIN46234 Kupfer verzinnt Gewindebolzengr. M3 VPE 100
Langbeschreibung	R1.5-3DIN unisolierter Ringkabelschuh gelötete Naht Kabelquers. 0,5-1,5 mm ² Farblos nach DIN46234 Kupfer verzinnt Gewindebolzengr. M3 VPE 100

Bestelldaten	
EAN	5415022415728
UPC	786210141350
Herkunftsland	China (CN)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Verpackungsinformationen	
Menge	100 Stück

Verpackungseinheit 1	
Breite	1 in
Verpackungseinheit 1	25 mm
Höhe	4.72 in
Verpackungseinheit 1	120 mm
Länge	5.9 in
Verpackungseinheit 1	150 mm
Menge	3000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite	5.9 in
Verpackungseinheit 2	150 mm
Höhe	3.54 in
Verpackungseinheit 2	90 mm
Länge	7.08 in
Verpackungseinheit 2	180 mm
Menge	12000 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite	12.6 in
Verpackungseinheit 3	320 mm
Höhe	7.87 in
Verpackungseinheit 3	200 mm
Länge	18.9 in
Verpackungseinheit 3	480 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Spec-Kon
Gültig ab	20170216
Werkstoff	Kupfer
Produktname	Verbinder für Cu-Leiter
Produkttyp	unisolierter Ringkabelschuh
Normen	IEC 60352-2
Leitungsquerschnitt	0.5-1.5 mm²

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	R1.5-3DIN
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001052 - Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
ETIM 7	EC001052 - Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
ETIM 8	EC001052 - Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
UNSPSC	39121432
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

