



Abbildung ähnlich

LOGO! 24CE, Logikmodul, Display SV/E/A: 24V/24V/24V trans., 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten

| Display                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mit Display                                               | Ja                                               |
| Aufbauart/Montage                                         |                                                  |
| Montage                                                   | auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit  |
| Versorgungsspannung                                       |                                                  |
| Nennwert (DC)                                             |                                                  |
| • DC 24 V                                                 | Ja                                               |
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)                    | 20,4 V                                           |
| zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)                     | 28,8 V                                           |
| Uhrzeit                                                   |                                                  |
| Zeitschaltuhren                                           |                                                  |
| • Anzahl                                                  | 400; max. 400, je nach Funktion                  |
| • Gangreserve                                             | 480 h                                            |
| Digitaleingaben                                           |                                                  |
| Anzahl der Eingänge                                       | 8; davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V)           |
| Digitalausgaben                                           |                                                  |
| Anzahl der Ausgänge                                       | 4; Transistor                                    |
| Kurzschluss-Schutz                                        | Ja; elektrisch (1 A)                             |
| Ausgangsstrom                                             |                                                  |
| • für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 55 °C, max. | 0,3 A                                            |
| EMV                                                       |                                                  |
| Emission von Funkstörungen nach EN 55 011                 |                                                  |
| • Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten      | Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate                          |                                                  |
| CE-Kennzeichen                                            | Ja                                               |
| CSA-Zulassung                                             | Nein; abgedeckt durch UL-Zertifikat              |
| UL-Zulassung                                              | Ja                                               |
| FM-Zulassung                                              | Ja                                               |
| entwickelt nach IEC 61131                                 | Ja                                               |
| nach VDE 0631                                             | Ja                                               |
| Schiffbau-Zulassung                                       | Ja; in Vorbereitung                              |
| Umgebungsbedingungen                                      |                                                  |
| Umgebungstemperatur im Betrieb                            |                                                  |
| • min.                                                    | -20 °C; ohne Betauung                            |
| • max.                                                    | 55 °C                                            |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport                |                                                  |
| • min.                                                    | -40 °C                                           |
| • max.                                                    | 70 °C                                            |
| Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel                 |                                                  |

- Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe

Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)

#### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 71,5 mm |
| Höhe   | 90 mm   |
| Tiefe  | 60 mm   |

letzte Änderung:

12.03.2024 