


VariIT 501 Wand-/Standverteiler "700" 9HE, 530x600x700mm

Artikelnummer	26.51.4303
Hersteller	apraNET
Hersteller-Art.-Nr.	501-709-02



Das VariIT 501 Gehäuse- und Schranksystem wurde entwickelt für den flexiblen Einsatz in Industrie- und Büroumgebungen. Es umfasst sowohl Wand- als auch kleinere Standverteiler.

- Optimale Zugänglichkeit durch abnehmbare Verkleidungsteile
- Stabile geschweißte Rahmenkonstruktion
- Alternativ mit Türen (Dreipunkt-Verriegelung; Schwenkhebelgriff) oder Hauben (Vorreiber-Verschluss) erhältlich; bei Varianten mit Haube lässt sich die 19"-Ebene vorversetzen
- Flachdach mit vorperforierten Ausbrüchen zur Kabeleinführung oder für Lüftermodul-Aufnahme
- In RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
- Flexibel zusammenstellbar; großes Sortiment an Zubehörteilen

Standverteiler "700"

- Grundgehäuse verschweißt, T = 700 mm
- 2x 19"-Ebene 9 HE, vorne und hinten montiert
- Sichttür mit Schwenkhebelverschluss
- Seitenwände geschlossen
- Rückwand geschlossen
- Wandhalterungsset
- Kabeleinführung im Dach und Bodenbereich möglich
- Bürstensatz zur Kabeleinführung im Dachblech / Breakouts
- Erdungsset
- 19"-Schraubenset M 5 (50-fach)

Technische Daten

Hersteller	apraNET
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Standschrank
Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	9
Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	530 x 600 x 700 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	550
Schutzart IP	20
Front	Glastür mit Rahmen
Rückseite	Stecktür
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne u. hinten
Dach	Kabeleinführung möglich
Bodenbereich	geschlossen
Erdungsset montiert	ja
Justierfüsse	ja
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile)	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	530 mm
Breite	600 mm
Tiefe	700 mm
Verpackungshöhe	590 mm

Verpackungsbreite	620 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	810 mm
------------------	--------

Paketgewicht	35 kg
--------------	-------