


VariIT 501 Serverschrank "1000" 19HE, 950x600x1000mm

Artikelnummer	26.51.4308
Hersteller	apraNET
Hersteller-Art.-Nr.	501-719-10



Das VariIT 501 Gehäuse- und Schranksystem wurde entwickelt für den flexiblen Einsatz in Industrie- und Büroumgebungen. Es umfasst sowohl Wand- als auch kleinere Standverteiler.

- Optimale Zugänglichkeit durch abnehmbare Verkleidungsteile
- Stabile geschweißte Rahmenkonstruktion
- Alternativ mit Türen (Dreipunkt-Verriegelung; Schwenkhebelgriff) oder Hauben (Vorreiber-Verschluß) erhältlich; bei Varianten mit Haube lässt sich die 19"-Ebene vorversetzen
- Flachdach mit vorperforierten Ausbrüchen zur Kabeleinführung oder für Lüftermodul-Aufnahme
- In RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
- Flexibel zusammenstellbar; großes Sortiment an Zubehörteilen

Serverschrank "1000"

- Grundgehäuse verschweißt, T = 1000 mm
- 2x 19"-Ebene 19 HE, vorne und hinten montiert, verstellbar
- Perforierte Haube front- und rückseitig (je T = 150mm) mit Vorreiberverschluss
- Seitenwände geschlossen
- Justierfußset
- Kabeleinführung im Dach und Bodenbereich möglich
- Bürstensatz zur Kabeleinführung im Dachblech / Breakouts
- Erdungsset
- 19"-Schraubenset M 5 (50-fach)

Technische Daten

Hersteller	apraNET
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Standschrank
Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Serverschrank	ja
Höheneinheiten HE	19
Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	950 x 600 x 1000 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	850
Schutzart IP	20
Front	Haube mit Perforation
Rückseite	Haube mit Perforation
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne u. hinten
Dach	Kabeleinführung möglich
Bodenbereich	geschlossen
Belüftung	passiv
Erdungsset montiert	ja
Justierfüsse	ja
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile)	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	950 mm
Breite	600 mm
Tiefe	1000 mm
Verpackungshöhe	900 mm

Verpackungsbreite	600 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	1000 mm
------------------	---------

Paketgewicht	148 kg
--------------	--------