



Produktdetails

LS20P46B11-U01

LS20P46B11-U01 Kompakt-Pos.schalter
Kunststoff-Gehäuse grau IP67 Metall-
Rollenschwenkhebel verzinkt



Allgemeine Informationen	
Typ	LS20P46B11-U01
Bestellnummer	1SBV015946R3801
EAN	3471522640918
Beschreibung	LS20P46B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 Metall-Rollenschwenkhebel verzinkt
Langbeschreibung	LS20P46B11-U01 ist ein 30 mm breiter, kompakter Positionsschalter aus glasfaserverstärktem UL-V0-Material, mit 2 Befestigungsbohrungen M4 oben, einem vorverdrahteten UL62 - PVC-Kabel (1 m) an der Seite, einem abgeflachten Metall-Rollenschwenkhebel sowie 1 Schließer + 1 Öffner als Sprungkontakt

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85364900

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische	2CDC141012C0101

Information

Montage- und Betriebsanleitung	1SBC141160C0201
--------------------------------	-----------------

Abmessungen

Breite	30 mm
Höhe	102 mm
Tiefe	29 mm
Gewicht	0.181 kg

Technische Daten

Art des Kontaktes (gemäß IEC 60947-5-1)	Sprungkontakt
Bedienteilausführung	obenliegender Stahl-Rollenschwenkhebel (Ø 18 mm)
B10d-Wert	Schaltzyklen 20 Millions
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I _{th})	(nach IEC 60947-5-1, q = 40 °C) 10 A
Schutzart	(nach IEC 60529) IP67
Gehäusematerial	Kunststoff
Maximale elektrische Schaltfrequenz	(AC-15) 3600 Schaltspiele/Std (DC-13) 3600 Schaltspiele/Std
Maximale Anzahl montierbarer Hilfskontakte	1 S, 1 Ö
Mechanische Lebensdauer	10 Million
Montageart	30 mm
Anzahl und Art der Boden-Kabeldurchführungen	vorverdrahtetes UL / IEC Kabel an der Seite
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	4 kV
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e)	(24 V) 10 A (130 V) 5.5 A (240 V) 3 A
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	(nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 400 V
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I _e)	(24 V) 2.8 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C
---------------------	---

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SBD251097E1000
RoHS Information	1SBD251097E1000
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

CQC Zertifikat	CQC2004010305127663
cUL Zertifikat	9AKK107991A7379
Konformitätserklärung - CCC	2020980305001785
Konformitätserklärung - CE	1SBD250883U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250886U1000

Verpackungsinformationen

Menge	Beutel 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	29 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	30 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	102 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.19 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	3471522640918

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	B
ETIM 6	EC000030 - Einzelpositionsschalter
ETIM 7	EC000030 - Einzelpositionsschalter
ETIM 8	EC000030 - Einzelpositionsschalter
eClass	V11.0 : 27272601
UNSPSC	39121500

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Sensoren → Grenzschalter

